

666L000NN

室内機

据付板

ワイヤレスリモコン

リモコンホルダー

789

798

742

280

798

450

230

206

104

308.5

608.5

648

280

75

75

280

308.5

608.5

648

室内機サービススペース

室内機外形線

室内機端子台

室外機端子台

接続ケーブル

仕様表

ユニットタイプ			室内ユニット		室外ユニット		
型式			RAS-X28H		RAC-X28H		
電源			(50/60Hz)		単相100V		
冷房	定格	能力	kW	2.8 (0.4 ~ 3.9)			
		消費電力	W	560 (115 ~ 1,150)			
		運転電流	A	6.2			
		力率	%	90			
暖房	定格	能力	kW	3.6 (0.3 ~ 6.9)			
		消費電力	W	680 (110 ~ 1,995)			
		運転電流	A	7.4 (最大 20.0)			
		力率	%	92			
低温	能力	kW	5.5				
		消費電力	W	1,915			
始動電流			A	7.4			
通年エネルギー消費効率			JISC9612:2013	7.5			
			JISC9612:2005 (区分)	7.5 (A)			
冷凍装置	圧縮機出力	W	-		750		
	熱交換器フィン形状	片起し2本スリット		コルゲート			
冷媒	種類	フロン R32					
	封入量	g	1,160				
ファン	種類	貫流ファン		プロペラファン			
	ファンモータ出力	W	25		40		
	風量 (冷房・暖房)	急速	m³/h	900・1,200		2,400・1,800	
		強風	m³/h	680・730		-	
		弱風	m³/h	510・610		-	
		微風	m³/h	420・510		-	
静	m³/h	330・390		-			
音響パワーレベル (冷房・暖房)	急速	dB	60・63		59・59		
	強風	dB	51・52		-		
	弱風	dB	48・49		-		
	微風	dB	42・44		-		
静	dB	35・35		-			
操作スイッチ 型式			ワイヤレスリモコン RAR-8C2				
電源プラグ	容量	125V-20A					
	形状	㊾					
電源コード長さ	(左/右)	m	0.6/1.3				
室内外接続ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0				
	芯数	芯	3				
冷媒配管	接続方式	フレア					
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	9.52				
	最大配管長	m	20				
	最大高低差	m	10				
冷媒追加充填量		g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	295×798×374		629×799 (+99)×299 (+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	86×36×47		93×40×67		
質量 (製品・荷造)		kg	15.5・18.0		34.0・37.0		

注記

1. 室内機のサービススペースは左・右が50mm、上が50mm、下が100mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 配管は長さ20m以内です。

4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。

5. プラグの形状 ㊾

6. 電源コードの長さ

7. 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

SIGNATURE

DATE

PROJECTION

SCALE

TITLE

CAD

REGD. REGD. 2017 1026

003



