








室内機



室 外 機




7. プラグの形状 ②
- | 室内機受電の場合 | 室内機 | 室外機 |
|----------|-----|-----|
| | | |



仕 様 表				
項 目			形 式	
			室 内 機	室 外 機
			RAS-X28NX	RAC-X28NX
電 源 (50/60Hz)			単相100V	
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)		—	800
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状		スリット	コルゲート
	冷 媒 制 御 装 置		—	電動膨張弁
	冷 媒 切 換 装 置		—	四方弁
	冷 媒	種 類	HCFC-22	
	封 入 量 (g)		670 (エアパージ分20g含む)	
	過 負 荷 保 護 装 置		自動復帰形	
	配 管	配 管 接 続 方 式		フレア
パイプ径		細 径	φ6.35	
(外径φmm)		太 径	φ9.52	
配 管 セ ッ ト		P-24VR, 28VR		
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)		20	20
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン	プロペラファン
		風 量	410・500	1320・1290
		強 風	320・410	—
		弱 風	280・340	—
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	12.8	
		暖 房	ヒータ ON	—
			ヒータ OFF	13.4
	消 費 電 力 (W)	冷 房	1,150 (320~1,250)	
		暖 房	ヒータ ON	—
			ヒータ OFF	1,210 (280~1,320)
	力 率 (%)	冷 房	90	
		暖 房	ヒータ ON	—
			ヒータ OFF	90
	始 動 電 流 (A)	冷 房	12.8	
暖 房		13.4		
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数		4		
電 源 プ ラ グ		容 量 (V-A)	125V-15A	
	形 状	㊹	—	
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)		2.8 (0.9~3.1)	
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.6	
	冷 房 の め や す		8~12畳 (13~19m ²)	
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	3.6 (0.9~4.1)	
		低 温	3.0	
	電 気 ヒ ー タ ー (W)		—	
機 能	暖 房 の め や す		8~10畳 (13~16m ²)	
	据 付 方 式		背面引掛	—
	主 操 作 ス イ ッ チ		ワイヤレスリモコン (プッシュボタン), RAR-2Q1	
	表 示 ラ ン プ		運転, タイマー	
風 速 切 換	自 動 , 強 風 , 弱 風 , 微 風			
	色 調 (近似マンセルNo.)		ホワイト (5Y8.5/0.5)	Tベージュ (5Y7/2)
	外 形 寸 法 (mm)	高 さ	248	570
幅		744	700+60	
奥 行		168+5	210+35	
製 品 質 量 (kg)		5.5	29.0	
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	38.42	47.48	
	弱 風	32.36	—	
	微 風	28.32	—	
ドレン接続口 (外径φmm)		16		
付 属 品		壁掛据付部品一式		
電源コード長さ (m)		左/右	0.4/1.1	—

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称	RAS-X28NX:RAC-X28NX
製図	テヅカ	2002・02・26		NTS	構造：寸法図
審査	ヤスナガ	2002・02・27	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		栃木図番 3.YAAA2271 再入庫
承認	ヤスナガ	2002・02・27			



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図	テヅカ	2002.02.26	NTS	RAS-X28NX:RAC-X28NX
審査	ヤスナガ	2002.02.27		回路図:配線図
承認	ヤスナガ	2002.02.27		
Hitachi Appliances, Inc.		Tokyo Japan		名称
				回路図番
				再入庫
				入庫