














BB0013072

室内機



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、下が80mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 (㊾)
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。





8. 給気ホースは内径φ20×長さ1360mm、
排出ホースは内径φ9×長さ3860mm
が同梱されています。
9. 給気ホースは、長さ3m以内です。排出ホースは
給気ホースとの指定段差を確保してください。

仕様表

形 式			室 内 機		室 外 機		
項 目			RAS-X28X		RAC-X28X		
電 源 (50/60Hz)			単相100V				
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)		—		800		
	熱交換器フィン形状		細幅スリット		コルゲート		
	冷媒制御装置		—		電動膨張弁		
	冷媒切換装置		—		四方弁		
	冷媒	種 類	フロン R410A				
		封入量 (g)	1,310				
	過負荷保護装置		自動復帰形				
	配 管	配管接続方式	フレア				
パイプ径 細 径 (外径φmm) 太 径		φ6.35 φ9.52					
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)		25		40		
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 (m³/h)	強 風	660・730		1,710・1,650	
			弱 風	530・610		—	
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	5.1				
		暖 房	ヒータ ON	—			
			ヒータ OFF	6.3			
	消費電力 (W)	冷 房	480 (70 ~ 950)				
		暖 房	ヒータ ON	—			
			ヒータ OFF	590 (65 ~ 1,995)			
	力 率 (%)	冷 房	94				
		暖 房	ヒータ ON	—			
			ヒータ OFF	94			
	性	始 動 電 流 (A)	冷 房	5.1			
暖 房			6.3				
接続ケーブルの本数		3					
冷房特性	電 源 プ ラ グ	容量 (V-A)	125V-20A				
		形 状	㊤	—			
暖房特性	冷 房 能 力 (kW)		2.8 (0.5~3.9)				
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.6				
	冷 房 の め や す		8~12畳 (13~19m²)				
	暖房能力 (kW)	ヒータON	—				
ヒータOFF		3.6 (0.5~7.9)					
機 能	電 気 ヒ ー タ ー (W)		5.7				
	電 気 ヒ ー タ ー (W)		—				
	暖 房 の め や す		8~10畳 (13~16m²)				
	据 付 方 式	背面引掛		—			
主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3R2					
表 示 ラ ン プ	運 転、タイマー、みはり、 クリーン、ミスト・空清、給気		—				
	風 速 切 換		自動、強風、弱風、微風、静				
色調 (近似マンセルNO.)			シャンゴールド (10YR7.5/1) ステンレスシルバー (N8)		Tベージュ (5Y7/2)		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		295		570		
	幅		875		750 (+86)		
	奥 行		233		288 (+56)		
製 品 質 量 (kg)			14.5		36		
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		46・47		45・45		
	弱 風		34・35		—		
	微 風		28・30		—		
	静		21・22		—		
ドレン接続口 (外径φmm)			16				
付 属 品			壁掛据付部品一式				
電源コード長さ (m) 左/右			0.6/1.3		—		

- 本仕様は予告なく変更することがあります.

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	S. Tokita	2008-05-03		NTS	RAS-X28X:RAC-X28X 構造・寸法図
CHKD.	T. Imoto	2008-05-06		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	T. Imoto	2008-05-06		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan 3YAA BB0013072	
				REGD. REGD 2008 0506	

