














B	B	0	0	2	6	5	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室内機



注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 (11)
6. 電源コードの長さ




7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。



仕様表

形 式				室 内 機		室 外 機	
項 目				RAS-X36A		RAC-X36A	
電 源 (50/60Hz)				単相100V			
冷凍装置	圧縮機出力 (W)			-		800	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート	
	冷媒制御装置			-		電動膨張弁	
	冷媒切換装置			-		四方弁	
	冷媒種類			フロン R410A			
	封入量 (g)			1,270			
	過負荷保護装置			自動復帰形			
配管	配管接続方式			フレア			
	パイプ径 (外径φmm)	細径		φ6.35			
		太径		φ9.52			
送風装置	ファンモータ出力 (W)			25		40	
	ファン (冷房・暖房)	種 類 風 量 (m³/h)	強 風	貫流ファン		プロペラファン	
			弱 風	660 ・ 730		1710 ・ 1650	
			微 風	530 ・ 610		-	
			静	485 ・ 540		-	
				330 ・ 390		-	
電気特性	運転電流 (A)	冷 房	8.8				
		暖 房	8.6 (最大 20.0)				
	消費電力 (W)	冷 房	855 (110 ~ 1210)				
		暖 房	825 (100 ~ 1995)				
	力 率 (%)	冷 房	97				
		暖 房	96				
	始動電流 (A)	冷 房	8.8				
		暖 房	8.6				
接続ケーブルの本数	3						
	電源プラグ	容量 (V-A)	125V-20A				
形 状		㊤		-			
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)			3.6 (0.2~4.1)			
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.9			
	冷 房 の め や す			10~15畳 (16~25m²)			
暖房特性	暖房能力 (kW)	標 準	4.2 (0.2~7.6)				
		低 温	5.5				
	暖 房 の め や す			9~12畳 (15~19m²)			
機能	据 付 方 式			背面引掛		-	
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4N1			
	表 示 ラ ン プ			運転、タイマー、みはり、クリーン、ミスト、ECO			
	風 速 切 換			自動、急速、強風、弱風、微風、静			
色調 (近似マンセルNO.)				グラスゴールド (2.5Y6/1) グラスシルバー (N6.5)		Tベージュ (5Y7/2)	
外形寸法 (mm)	高 さ		295		570		
	幅		798		750 (+86)		
	奥 行		269		288 (+56)		
製 品 質 量 (kg)				14.0		36.5	
騒音 (dB) (冷房・暖房)		強 風	46 ・ 47		46 ・ 46		
		弱 風	34 ・ 35		-		
		微 風	28 ・ 30		-		
		静	21 ・ 23		-		
ドレン接続口 (外径φmm)				16			
付 属 品				壁掛据付部品一式			
電源コード長さ (m)				0.6/1.3		-	

- 本仕様は予告なく変更することがあります。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	K. Hirono	2011-03-08		N T S	RAS-X36A:RAC-X36A 構造・寸法図
CHKD.	T. Fukuda	2011-03-08			
	K. Yokoyama	2011-03-09			
APPD.	Y. Notowa	2011-03-09	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No. 3YAA BB0026559
					REGD. REGD 2011 0309

1

2

3

4

5







6

7

8

B	B	0	0	2	6	5	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機




注記

1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげられ
2面以上開放できるところに据え付けてください。


SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	K. Hirono	2011-03-08			N T S	RAS-X36A:RAC-X36A 構造:寸法図	
CHKD.	T. Fukuda	2011-03-08					
APPD.	Y. Notova	2011-03-09					
			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No. 3YAA BB0026565		

BB0026571

回路図




配線図 RAC-X36A



配線図

RAS-X36A



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の※³RACアダプターの端子を差込んでください。
- ※¹HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
(別売部品)
- ※²標準アダプター：HA-S100TSA
- ※³RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. K. Hirono	2011-03-29		NTS	RAS-X36A: RAC-X36A 回路図・配線図
CHKD. T. Fukuda	2011-03-29	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
APPD. Y. Notoya	2011-03-29	TOCHIGI DWG. No.		
3YDA BB0026571				REGD. REGD 2011 0329