





仕様表

形 式				室 内 機		室 外 機		
項 目				RAS-X36B		RAC-X36B		
電 源 (50/60Hz)				単相100V				
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—		800		
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			細幅スリット		コルゲート		
	冷 媒 制 御 装 置			—		電動膨張弁		
	冷 媒 切 換 装 置			—		四方弁		
	冷 媒	種 類		フロン R410A				
		封 入 量 (g)		1,300				
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形				
配 管	配 管 接 続 方 式			フレア				
	パイプ径 (外径φmm)	細 径	φ6.35					
		太 径	φ9.52					
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)			25		40		
	ファン (冷房・暖房)	種 類	風 量	貫流ファン		プロペラファン		
			(m ³ /h)	急 速 風	800・910		1930・1760	
				強 風	530・610		—	
				弱 風	420・510		—	
				微 風	350・430		—	
				静	300・350		—	
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	9.8					
		暖 房	9.0 (最大 20.0)					
	消 費 電 力 (W)	冷 房	940 (115 ~ 1210)					
		暖 房	860 (110 ~ 1995)					
	力 率 (%)	冷 房	96					
		暖 房	96					
	始 動 電 流 (A)	冷 房	9.8					
		暖 房	9.0					
	接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			3				
電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)		125V-20A					
	形 状		㊶		—			
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)			3.6 (0.4~4.1)				
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.9				
	冷 房 の め や す			10~15畳 (16~25m ²)				
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)	標 準	4.2 (0.3~6.9)					
		低 温	5.5					
	暖 房 の め や す			9~12畳 (15~19m ²)				
機 能	据 付 方 式			背面引掛		—		
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4W2				
	表 示 ラ ン プ			運転、タイマー、みはり、クリーン、ミスト、ECO				
風 速 切 換	風 速 切 換			自動、急速、強風、弱風、微風、静				
	色 調 (近似マンセルNO.)			エレガントウッド (10YR4/2) ナチュラルゴールド (2.5Y7.5/1) モダンブラック (N3)		Tベージュ (5Y7/2)		
	外 形 寸 法 (mm)	高 さ		295		570		
		幅		798		750 (+86)		
奥 行		295		288 (+56)				
製 品 質 量 (kg)				13.5		36.5		
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	急 速 風		46・47		46・46			
	強 風		37・38		—			
	弱 風		34・35		—			
	微 風		28・30		—			
	静		21・23		—			
ドレン接続口 (外径φmm)				16				
付 属 品				壁掛据付部品一式				
電源コード長さ (m)				左/右 0.5/1.2		—		

● 本仕様は予告なく変更することがあります。



A



C



E

- F



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	H. Daisaka	2012-01-23		NTS	RAS-X36B:RAC-X36B 回路図:配線図	TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD. 2012 0126
CHKD.	S. Tokita	2012-01-25					
APPD.	H. Yamazaki	2012-01-26					
			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		3YDA BB0029945		