





仕様表


ユ ニ ッ ト				室 内 ユ ニ ッ ト		室 外 ユ ニ ッ ト	
タ イ プ				壁 掛 型 セ バ レ ー ト			
型 式				R A S - X 3 6 K		R A C - X 3 6 K	
電 源 (5 0 / 6 0 H z)				単 相 1 0 0 V			
冷 房	定 格	能力	kW	3. 6 (0. 4 ~ 4. 1)			
		消費電力	W	8 2 5 (1 1 5 ~ 1, 2 1 0)			
		運転電流	A	8. 6			
		力率	%	9 6			
暖 房	定 格	能力	kW	4. 2 (0. 3 ~ 7. 0)			
		消費電力	W	8 9 0 (1 1 0 ~ 1, 9 9 5)			
		運転電流	A	9. 3 (最 大 2 0. 0)			
		力率	%	9 6			
	低 温	能力	kW	5. 6			
		消費電力	W	1, 9 2 5			
始動電流			A	9. 3			
通年エネルギー消費効率			JISC9612:2013	6. 8			
			JISC9612:2005 (区分)	6. 8 (C)			
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	－		9 5 0	
	熱交換器フィン形状			片起し2本スリット		コルゲート	
	冷 媒	種 類		フロン R 3 2			
		封入量	g	1, 1 4 0			
フ ザ ン	種 類			貫流ファン		プロペラファン	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/ h	9 0 0 ・ 1, 2 0 0		2, 4 0 0 ・ 1, 8 0 0	
		強 風	m³/ h	6 8 0 ・ 7 3 0		－	
		弱 風	m³/ h	5 1 0 ・ 6 1 0		－	
		微 風	m³/ h	4 2 0 ・ 5 1 0		－	
		静	m³/ h	3 3 0 ・ 3 9 0		－	
音 響 パ ワ ー レ ベ ル (冷房・暖房)	急 速	dB	6 0 ・ 6 3		6 2 ・ 6 2		
	強 風	dB	5 1 ・ 5 2		－		
	弱 風	dB	4 8 ・ 4 9		－		
	微 風	dB	4 2 ・ 4 4		－		
	静	dB	3 5 ・ 3 5		－		
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン R A R - 9 G 2				
電源プラグ	容 量		1 2 5 V - 2 0 A				
	形 状		㊾		－		
電源コード長さ (左/右)			m	0. 6 / 1. 3		－	
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2. 0			
	芯 数		芯	3			
冷 媒 配 管	接続方式			フレア			
	液側 (φ)	mm	6. 3 5				
	ガス側 (φ)	mm	9. 5 2				
	最大配管長	m	2 0				
	最大高低差	m	1 0				
	冷媒追加充填量		g	チャージレス			
ドレン接続口外径 (φ)			mm	1 6			
外装色 (近似マンセルNo.)				スターホワイト (N9. 3)		ナチュラルグレー (2. 9Y7. 8/1)	
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×385		629×799 (+97) ×299 (+68)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	8 6 × 3 6 × 4 7		9 3 × 4 0 × 6 7	
質量 (製品・荷造)			kg	15. 5 ・ 18. 0		33. 0 ・ 35. 0	

注記

- 室内機のサービススペースは左・右が50mm、上が50mm、下が100mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状 ㊾
- 電源コードの長さ




7. 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	K.Yokoyama	2019-09-25	㊾	NTS	RAS-X36K: RAC-X36K 構造・寸法図	
CHKD.	Y.Ueda	2019-09-26	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	Y.Ueda	2019-09-26			3YAA NN0014561	



003



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0014594	RECD. 2019 0909
DWN.	S.Nakamura	2019-09-09		NTS	RAS-X36K: RAC-X36K 構造寸法図				
CHKD.	T.Kato	2019-09-09							
APPD.	Y.Ueda	2019-09-09							



1 2 3 4 5 6 7 8

LN0014627

A




B

C


D

E


F



配線図 RAS-X36K



配線図 RAC-X36K



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売の^{*3}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売の^{*4}HEMSアダプターの端子を差込んでください。

^{*1} HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
^{*2} 標準アダプター：HA-S100TSA
^{*3} RACアダプター：PSC-6RAD
^{*4} HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. K.Yokoyama	2019-10-15	⊕	NTS	RAS-X36K:RAC-X36K 回路図:配線図	
CHKD. S.Takahata	2019-10-15			TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2019 1016
APPD. Y.Ueda	2019-10-16			3YDA NN0014627	
		Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			

CAD

REGD. 2019 1016

001