





仕様表

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット		
タ イ プ				壁掛型セパレート				
型 式				RAS-X36L		RAC-X36L		
電 源 (50/60Hz)				単相100V				
冷 房	定 格	能力	kW	3.6 (0.4 ~ 4.1)				
		消費電力	W	825 (115 ~ 1,210)				
		運転電流	A	8.6				
		力率	%	96				
暖 房	定 格	能力	kW	4.2 (0.3 ~ 7.0)				
		消費電力	W	890 (110 ~ 1,995)				
		運転電流	A	9.3 (最大 20.0)				
		力率	%	96				
	低温	能力	kW	5.6				
		消費電力	W	1,925				
始動電流			A	9.3				
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		6.8				
		JISC9612:2005 (区分)		6.8 (C)				
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	—		950		
	熱交換器フィン形状			片起し2本スリット		コルゲート		
	冷 媒	種 類		フロン R32				
		封入量		g	1,140			
フ ァ ン	種 類			貫流ファン		プロペラファン		
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	900 ・ 1,200		2,400 ・ 1,800		
		強 風	m³/h	680 ・ 730		—		
		弱 風	m³/h	510 ・ 610		—		
		微 風	m³/h	420 ・ 510		—		
		静	m³/h	330 ・ 390		—		
音 響 パ ワ ー レ ベ ル (冷房・暖房)	急 速	dB	60 ・ 63		62 ・ 62			
	強 風	dB	51 ・ 52		—			
	弱 風	dB	48 ・ 49		—			
	微 風	dB	42 ・ 44		—			
	静	dB	35 ・ 35		—			
操作スイッチ 形名				ワイヤレスリモコン RAR-9T2				
電源プラグ		容 量		125V-20A				
		形 状		㊶		—		
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		—		
室内外接続 ケーブル		芯線径 (φ)		mm		2.0		
		芯 数		芯		3		
冷 媒 配 管		接続方式		フレア				
		液側 (φ)	mm	6.35				
		ガス側 (φ)	mm	9.52				
		最大配管長	m	20				
		最大高低差	m	10				
		冷媒追加充填量	g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)			
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×385		629×799 (+97) ×299 (+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×47		99×40×67		
質 量 (製品・荷造)			kg	15.5 ・ 18.0		33.0 ・ 35.0		

(1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。
(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。
(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。
(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの可変値 (最小~最大) の数値です。
(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD	
DWN.	J.Cai	2020-09-16		NTS	RAS-X36L: RAC-X36L 構造・寸法図		
CHKD.	H.Daisaka	2020-09-17	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.				TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0017791
APPD.	H.Daisaka	2020-09-17					
						REGD. 2020 0917	






SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0017834	RECD. REGD. 2020 0914
DWN.	M.Hisyam	2020-09-08	⊕	NTS	RAS-X36L: RAC-X36L 構造: 寸法図			
CHKD.	K.Fukuhara	2020-09-12						
APPD.	H.Daisaka	2020-09-14						


CAD

001


9767100NN



配線図 RAS-X36L



配線図 RAC-X36L



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売の^{*3}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売の^{*4}HEMSアダプターの端子を差込んでください。

^{*1} HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
^{*2} 標準アダプター：HA-S100TSA
^{*3} RACアダプター：PSC-6RAD
^{*4} HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. J.Cai	2020-10-01	⊕	NTS	RAS-X36L: RAC-X36L 回路図: 配線図
CHKD. S.Takahata	2020-10-02			
T.Hojo	2020-10-02			
APPD. H.Daisaka	2020-10-02			

TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0017926

CAD

REGD. 2020 1002