





仕様表

ユニット				室内ユニット		室外ユニット	
タイプ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-X36L2		RAC-X36L2	
電 源 (50/60Hz)				単相200V			
冷房	定格	能力	kW	3.6 (0.5 ~ 4.8)			
		消費電力	W	810 (155 ~ 1,600)			
		運転電流	A	4.8			
		力率	%	85			
暖房	定格	能力	kW	4.2 (0.4 ~ 11.9)			
		消費電力	W	850 (135 ~ 3,900)			
		運転電流	A	5.0 (最大 20.0)			
		力率	%	85			
	低温	能力	kW	8.9			
		消費電力	W	3,560			
始動電流			A	5.0			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		7.4			
		JISC9612:2005 (区分)		7.4 (C)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	—		950	
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット		コルゲート	
	冷 媒	種 類		フロン R32			
		封入量	g	1,600			
ファン	種 類		貫流ファン		プロペラファン		
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	1,110・1,380		2,700・1,950	
		強 風	m³/h	900・960		—	
		弱 風	m³/h	700・760		—	
		微 風	m³/h	520・570		—	
音響パワーレベル	運転音 (冷房・暖房)	静	m³/h	300・370		—	
		急 速	dB	62・65		62・60	
		強 風	dB	60・61		—	
		弱 風	dB	56・56		—	
		微 風	dB	51・52		—	
静			dB	36・36		—	
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-9T2				
電源プラグ	容 量		250V-20A				
	形 状		㊦		—		
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		—	
室内外接続ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2.0			
	芯 数		芯	3			
冷媒配管	接続方式			フレア			
	液側 (φ)		mm	6.35			
	ガス側 (φ)		mm	9.52			
	最大配管長		m	20			
	最大高低差		m	10			
	冷媒追加充填量		g	チャージレス			
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×385		709×859 (+97)×319 (+68)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×47		99×42×75	
質量 (製品・荷造)			kg	16.5・19.0		41.0・43.0	

注記

- 室内機のサービススペースは左・右が50mm、上が50mm、下が100mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状 ㊦
- 電源コードの長さ









7. 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	J.Cai	2020-09-16	㊦	NTS	RAS-X36L2: RAC-X36L2 構造・寸法図	
CHKD.	H.Daisaka	2020-09-17	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	H.Daisaka	2020-09-17			3YAA NN0017792	




5587100NN

室外機





注記
1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の囲隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。




SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. M.Hisyam	2020-09-08		NTS	RAS-X36L2:RAC-X36L2 構造寸法図
CHKD. K.Fukuhara	2020-09-12	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		
APPD. H.Daisaka	2020-09-14			
				TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0017835



1Z6Z100NN



配線図 RAS-X36L2




- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売の^{※3}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売の^{※4}HEMSアダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
 ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
 ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
 ※4 HEMSアダプター：SP-EM1

電源回路

制御回路

配線図 RAC-X36L2



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. J.Cai	2020-10-01	⊕	NTS	RAS-X36L2:RAC-X36L2 回路図:配線図
CHKD. S.Takahata	2020-10-02			
T.Hojo	2020-10-02			
APPD. H.Daisaka	2020-10-02			

TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0017927
 REGD. 2020 1002

CAD