










室 外 機




注記

1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ
2面以上開放できるところに据え付けてください。


署 名		年 月 日	投影法	尺度	名称
製図	K. Hirono	2011-03-08		NTS	RAS-X40A2:RAC-X40A2 構造:寸法図
審査	T. Fukuda	2011-03-08	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		栃木図番 3YAA.B.B002.6566
承認	Y. Notora	2011-03-09			
					入庫 REGD 2011 0309

BB0026572

回路図




配線図 RAC-X40A2



配線図

RAS-X40A2



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んで※²標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の※³RACアダプターの端子を差込んでください。
- ※¹HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
(別売部品)
※²標準アダプター：HA-S100TSA
※³RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, K. Hirono	2011-03-29		NTS	RAS-X40A2: RAC-X40A2 回路図: 配線図
CHKD, T. Fukuda	2011-03-29	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
APPD, Y. Notoya	2011-03-29	TOCHIGI DWG. No.		
3YDA BB0026572				REGD. REGD 2011 0329