









8894000NN



室内機



ワイヤレスリモコン




リモコンホルダー




※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを挿入してください。

据 付 板 (正面図) 天井面 (回縁) (ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。)



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右が50mm、
上が50mm、下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ



仕様表

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-X40G2		RAC-X40G2	
電 源				(50/60Hz) 単相200V			
冷房	定格	能力	kW	4.0 (0.5 ~ 5.5)			
		消費電力	W	880 (155 ~ 1,800)			
		運転電流	A	5.2			
		力率	%	85			
暖房	定格	能力	kW	5.0 (0.4 ~ 11.4)			
		消費電力	W	920 (135 ~ 3,860)			
		運転電流	A	5.4 (最大 20.0)			
		力率	%	85			
	低温	能力	kW	8.4			
		消費電力	W	3,460			
始 動 電 流			A	5.4			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		7.6			
		JISC9612:2005 (区分)		7.6 (C)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	—		1,000	
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット		コルゲート	
	冷媒	種類		フロン R32			
封入量		g	1,600				
ファン	種 類			貫流ファン		プロペラファン	
	ファンモータ出力		W	25		45	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	1,110・1,380		2,700・1,950	
		強 風	m³/h	900 ・ 960		—	
		弱 風	m³/h	700 ・ 760		—	
		微 風	m³/h	520 ・ 570		—	
		静	m³/h	300 ・ 370		—	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	65 ・ 69		60 ・ 56		
	強 風	dB	60 ・ 61		—		
	弱 風	dB	56 ・ 56		—		
	微 風	dB	51 ・ 52		—		
	静	dB	36 ・ 36		—		
操作スイッチ		型 式		ワイヤレスリモコン RAR-7U1			
電源プラグ	容 量		250V-20A				
	形 状		㊦		—		
電源コード長さ (左/右)		m	0.6/1.3		—		
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2.0			
	芯 数		芯	3			
冷媒配管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	9.52				
	最大配管長	m	20				
	最大高低差	m	10				
	冷媒追加充填量	g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	295×798×374		709×859(+97)×319(+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	86×36×47		99×42×75		
質量 (製品・荷造)		kg	16.5 ・ 19.0		42.5 ・ 44.0		

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃・DB・19℃・WB、室外 35℃・DB・24℃・WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃・DB・15℃・WB、室外 7℃・DB・6℃・WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃・DB・15℃・WB、室外 2℃・DB・1℃・WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はツツとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	K. Fukuhara	2016-10-25		N T S	RAS-X40G2:RAC-X40G2 構造・寸法図	
CHKD.	K. Daigou	2016-10-27			TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	K. Yoshida	2016-10-27			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
			3YAA NN0004688			REGD. REGD. 2016 1027

002

