





リモコンホルダー



- 注記
1. 室内機のサービススペースは左・右が50mm、
上が50mm、下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
 2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
 3. 配管は長さ20m以内です。
 4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
 5. プラグの形状 
 6. 電源コードの長さ



- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低溫暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サースタカバーの突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	K.Yahagi	2018-10-13		NTS	RAS-X40J2:RAC-X40J2 構造・寸法図	
CHKD.	K.Fukuhara	2018-10-13	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0011446
APPD.	H.Daisaka	2018-10-13				

001

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	K. Fukuhara	2018-10-16		NTS	RAS-X40J2:RAC-X40J2 回路図:配線図	
CHKD.	K. Yahagi	2018-10-16				
APPD.	H. Daisaka	2018-10-16				
Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.						TOCHIGI DWG. No.