



ε 0 0 8 0 0 0 N N











室内機



ワイヤレスリモコン




リモコンホルダー



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右が50mm、
上が50mm、下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ



仕様表

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-X56H2		RAC-X56H2	
電 源				(50/60Hz)			
				単相200V			
冷房	定格	能力	kW	5.6 (0.5 ~ 6.0)			
		消費電力	W	1,600 (155 ~ 2,000)			
		運転電流	A	9.4			
		力率	%	85			
暖房	定格	能力	kW	6.7 (0.4 ~ 11.6)			
		消費電力	W	1,480 (135 ~ 3,900)			
		運転電流	A	8.7 (最大 20.0)			
		力率	%	85			
	低温	能力	kW	8.5			
		消費電力	W	3,480			
始 動 電 流			A	9.4			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		6.9			
		JISC9612:2005 (区分)		6.8 (F)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	-		1,500	
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット		コルゲート	
	冷媒	種類		フロン R32			
		封入量	g	1,600			
ファン	種 類			貫流ファン		プロペラファン	
	ファンモータ出力		W	25		45	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	1,180・1,380		2,940・2,610	
		強 風	m³/h	900・960		-	
		弱 風	m³/h	700・760		-	
		微 風	m³/h	520・570		-	
		静	m³/h	300・370		-	
	音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	66・70		63・63	
強 風		dB	60・61		-		
弱 風		dB	56・56		-		
微 風		dB	51・52		-		
静		dB	36・36		-		
操作スイッチ 型式			ワイヤレスリモコン RAR-8C1				
電源プラグ	容 量		250V-20A				
	形 状		㊦		-		
電源コード長さ (左/右)		m	0.6/1.3		-		
室内外接続ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0				
	芯 数	芯	3				
冷媒配管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	9.52				
	最大配管長	m	2.0				
	最大高低差	m	1.0				
	冷媒追加充填量	g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	295×798×374		709×859 (+97) ×319 (+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	86×36×47		99×42×75		
質量 (製品・荷造)		kg	16.5・19.0		42.5・44.0		

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトッテとサービサルプカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE				
DWN.	K. Daigou	2017-10-25		N T S	RAS-X56H2:RAC-X56H2 構造・寸法図				
CHKD.	K. Yoshida	2017-10-26			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.		REGD.	
APPD.	K. Yoshida	2017-10-26				3YAA NN0008003		REGD. 2017 1026	

B



A


B



F



- | | | | | | | |
|--|-------------|------------|---|-------|--|---|
| SIGNATURE | | DATE | PROJECTION | SCALE | TITLE |  |
| DWN. | K. Fukuhara | 2017-10-25 |  | N T S | RAS-X56H2:RAC-X56H2 構造:寸法図
TOCHIGI DWG. No. | |
| CHKD. | K. Yoshida | 2017-10-26 | | | | |
| APPD. | K. Yoshida | 2017-10-26 | | | | |
| Hitachi-Johnson Controls
Air Conditioning, Inc. | | | | | | 3YAA NN0008036 |



- | SIGNATURE | | DATE | PROJECTION | SCALE | TITLE |  | |
|-----------|--------------|------------|---|-------|-----------------------------|---|---|
| DWN. | K. Daigou | 2017-10-26 |  | NTS | RAS-X56H2:RAC-X56H2 回路図:配線図 | |  |
| CHKD. | S. Takahata | 2017-10-26 | | | Hitachi-Johnson Controls | TOCHIGI DWG. No. | |
| | H. Hashimoto | 2017-10-26 | | | | | |
| APPD. | K. Yoshida | 2017-10-26 | | | | | |