













室內機



仕様表







ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット		
タ イ プ				壁掛型セパレート				
型 式				RAS-X56L2		RAC-X56L2		
電 源 (50/60Hz)				単相200V				
冷 房	定 格	能力	kW	5.6 (0.5 ~ 6.0)				
		消費電力	W	1,600 (155 ~ 2,000)				
		運転電流	A	9.4				
		力率	%	85				
暖 房	定 格	能力	kW	6.7 (0.4 ~ 11.9)				
		消費電力	W	1,480 (135 ~ 3,900)				
		運転電流	A	8.7 (最大 20.0)				
		力率	%	85				
	低 温	能力	kW	8.9				
		消費電力	W	3,560				
始動電流			A	9.4				
通年エネルギー			JISC9612:2013	6.7				
消費効率			JISC9612:2005(区分)	6.6 (F)				
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	—		1,500		
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット		コルゲート		
	冷 媒	種 類		フロン R32				
		封入量		g	1,600			
フ ァ ン	種 類		貫流ファン		プロペラファン			
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	1,180・1,380		2,940・2,610		
		強 風	m³/h	900 ・ 960		—		
		弱 風	m³/h	700 ・ 760		—		
		微 風	m³/h	520 ・ 570		—		
		静	m³/h	300 ・ 370		—		
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	66 ・ 70		65 ・ 65			
	強 風	dB	60 ・ 61		—			
	弱 風	dB	56 ・ 56		—			
	微 風	dB	51 ・ 52		—			
	静	dB	36 ・ 36		—			
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-9T1					
電源プラグ	容 量		250V-20A					
	形 状		㊦		—			
電源コード長さ(左/右)			m	0.6/1.3		—		
室内外接続 ケーブル	芯線径(φ)		mm	2.0				
	芯 数		芯	3				
冷媒配管	接続方式		フレア					
	液側(φ)	mm	6.35					
	ガス側(φ)	mm	9.52					
	最大配管長	m	20					
	最大高低差	m	10					
	冷媒追加充填量	g	チャージレス					
ドレン接続口外径(φ)			mm	16				
外装色(近似マンセルNo.)			スターホワイト(N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)			
製品寸法(高さ×幅×奥行)			mm	295×798×385		709×859(+97)×319(+68)		
荷造寸法(幅×奥行×高さ)			cm	86×36×47		99×42×75		
質量(製品・荷造)			kg	16.5 ・ 19.0		41.0 ・ 43.0		

(1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
(5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの変幅値(最小～最大)の数値です。
(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
(7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はドットとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	J.Cai	2020-09-16		NTS	RAS-X56L2: RAC-X56L2 構造・寸法図	
CHKD.	H.Daisaka	2020-09-17	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	H.Daisaka	2020-09-17			3YAA NN0017794	

7837100NN

室外機




注記
1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の囲隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。




SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. M.Hisyam	2020-09-08		NTS	RAS-X56L2:RAC-X56L2 構造:寸法図
CHKD. K.Fukuhara	2020-09-12	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		
APPD. H.Daisaka	2020-09-14	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0017837		




6Z6/L00NN



配線図 RAC-X56L2



配線図 RAS-X56L2



配線図 RAS-X56L2

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. J.Cai	2020-10-01	⊕	NTS	RAS-X56L2: RAC-X56L2 回路図: 配線図
CHKD. S.Takahata	2020-10-02			
T.Hojo	2020-10-02			
APPD. H.Daisaka	2020-10-02			