









BB0026574

回路図




配線図 RAC-X63A2



配線図

RAS-X63A2



- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※1HA接続コードを差込んで※2標準アダプターと接続してください。
 - H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の※3RACアダプターの端子を差込んでください。
- ※1HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1] (別売部品)
 ※2標準アダプター：HA-S100TSA
 ※3RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, K.Hirono	2011-03-29		NTS	RAS-X63A2:RAC-X63A2 回路図:配線図
CHKD, T.Fukuda	2011-03-29	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
APPD, Y.Notoya	2011-03-29	TOCHIGI DWG. No.		
				3YDA BB0026574

REGD.
REGD
2011
0329