









8 4 9 9 2 0 0 B B B

回路図



配線図

R A S - X 6 3 B 2




- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN 6に別売の ※¹HA接続コードを
差込んで ※²標準アダプターと接続してください。

- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の※³RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード: 部品番号 [SP-HAC1]
(別売部品)

※2標準アダプター: HA-S100TSA

※3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	H. Daisaka	2012-01-23		NTS	RAS-X63B2:RAC-X63B2 回路図:配線図		
CHKD.	S. Tokita	2012-01-25			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD. 2012 0126
APPD.	H. Yamazaki	2012-01-26				3YDA BB0029948	