





0	6	7	5	3	0	0	0	B	B	B	B	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

回 路 义



配線図



RAS-X63C2


- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の ^{※1}HA接続コードを
差込んで ^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の ^{※3}RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
(別売部品)

※2標準アダプター：HA-S100TSA

※3 RACアダプター：PSC-6RAD



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	K. Hirono	2013-01-16		1 : 1	RAS-X63C2:RAC-X63C2 回路図:配線図		
CHKD.	Y. Iizuka	2013-01-16	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan				TOCHIGI DWG. No.
APPD.	Y. Notova	2013-01-17					3YDA BB0035760
						REGD. REGD 2013 0117	