



NN0011448









室內機



ワイヤレスリモコン




リモコンホルダー



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右が50mm、
上が50mm、下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ




仕様表


ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット		
タ イ プ				壁掛型セパレート				
型 式				RAS-X63J2		RAC-X63J2		
電 源 (50/60Hz)				単相200V				
冷 房	定 格	能力	kW	6.3 (0.6 ~ 6.7)				
		消費電力	W	1,760 (175 ~ 3,050)				
		運転電流	A	10.1				
		力率	%	87				
暖 房	定 格	能力	kW	7.1 (0.6 ~11.7)				
		消費電力	W	1,700 (145 ~ 3,900)				
		運転電流	A	9.8 (最大 20.0)				
		力率	%	87				
	低温	能力	kW	8.6				
		消費電力	W	3,500				
	始動電流			A	10.1			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		6.7				
		JISC9612:2005 (区分)		6.6 (F)				
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	—		1,700		
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット		コルゲート		
	冷 媒	種 類	フロン R32					
		封入量	g	1,670				
フ ァ ン	種 類		貫流ファン		プロペラファン			
	ファンモータ出力		W	25		45		
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	1,170・1,380		3,040・2,760		
		強 風	m³/h	990・1,120		—		
		弱 風	m³/h	780・830		—		
		微 風	m³/h	630・630		—		
		静	m³/h	420・450		—		
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	66・70		64・63			
	強 風	dB	61・62		—			
	弱 風	dB	56・56		—			
	微 風	dB	51・52		—			
	静	dB	37・38		—			
操作スイッチ 型式			ワイヤレスリモコン RAR-8Z1					
電源プラグ	容 量		250V-20A					
	形 状		㊦		—			
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		—		
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0					
	芯 数	芯	3					
冷媒配管	接続方式		フレア					
	液側 (φ)	mm	6.35					
	ガス側 (φ)	mm	12.7					
	最大配管長	m	20					
	最大高低差	m	10					
	冷媒追加充填量	g	チャージレス					
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)			
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×374		709×859 (+97)×319 (+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×47		99×42×75		
質量 (製品・荷造)			kg	17.0・20.0		43.0・45.0		

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
 (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
 (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
 (4) 低室温時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
 (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの変幅(最小~最大)の数値です。
 (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
 (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	K.Yahagi	2018-10-13		NTS	RAS-X63J2:RAC-X63J2 構造・寸法図	
CHKD.	K.Fukuhara	2018-10-13	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0011448
APPD.	H.Daisaka	2018-10-13				
						REGD. 2018 1013



F



配線図
R A S - X 6 3 J 2



- | | | | | | | | |
|-----------|--------------|------------|---|--|-------------------------------|---|--|
| SIGNATURE | | DATE | PROJECTION | SCALE | TITLE |  | |
| DWN. | K. Fukushima | 2018-10-16 |  | NTS | RAS-X63J2:RAC-X63J2 回路図:回路図 | | |
| CHKD. | K. Yahagi | 2018-10-16 | | Hitachi-Johnson Controls
Air Conditioning, Inc. | TOCHIGI DWG. No. | | |
| APPD. | H. Daisaka | 2018-10-16 | | | 3YDA NN0011514 | | |
| | | | | | REGD.
REGD
2018
1018 | | |