








5008000NN


室内機






仕様表

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-X71H2		RAC-X71H2	
電 源				(50/60Hz) 単相200V			
冷房	定格	能力	kW	7.1 (0.6 ~ 7.2)			
		消費電力	W	2,340 (175 ~ 3,150)			
		運転電流	A	11.8			
		力率	%	99			
暖房	定格	能力	kW	8.5 (0.6 ~ 11.8)			
		消費電力	W	2,140 (145 ~ 3,900)			
		運転電流	A	12.3 (最大 20.0)			
		力率	%	87			
	低温	能力	kW	8.7			
		消費電力	W	3,510			
始 動 電 流			A	12.3			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		6.3			
		JISC9612:2005 (区分)		6.2 (G)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	—		1,900	
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット		コルゲート	
	冷媒	種類	フロン R32				
		封入量	g	1,670			
ファン	種 類		貫流ファン		プロペラファン		
	ファンモータ出力		W	25		45	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	1,260・1,500		3,040・3,040	
		強 風	m³/h	990・1,120		—	
		弱 風	m³/h	780・830		—	
		微 風	m³/h	630・630		—	
		静	m³/h	420・450		—	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	67・71		65・67		
	強 風	dB	61・62		—		
	弱 風	dB	56・56		—		
	微 風	dB	51・52		—		
	静	dB	37・38		—		
操作スイッチ		型式	ワイヤレスリモコン RAR-8C1				
電源プラグ	容 量		250V-20A				
	形 状		㊦		—		
電源コード長さ (左/右)		m	0.6/1.3		—		
室内外接続ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0				
	芯 数	芯	3				
冷媒配管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	12.7				
	最大配管長	m	20				
	最大高低差	m	10				
	冷媒追加充填量	g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	295×798×374		709×859 (+97) ×319 (+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	86×36×47		99×42×75		
質量 (製品・荷造)		kg	17.0・20.0		43.0・45.0		

ワイヤレスリモコン




リモコンホルダー




注記

1. 室内機のサービススペースは左・右が50mm、
上が50mm、下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ



SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE N T S	TITLE RAS-X71H2:RAC-X71H2 構造・寸法図	 REGD. REGD. 2017 1026
DWN.	K. Daigou	2017-10-25			TOCHIGI DWG. No.	
CHKD.	K. Yoshida	2017-10-26	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			
APPD.	K. Yoshida	2017-10-26				
					3YAA NN0008005	



REGD.
REGD
2017
1026