










室 外 機



注記

1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ
2面以上開放できるところに据え付けてください。




署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称
製図 Y. Aoki	2008-11-13		NTS	RAS-X71Y2:RAC-X71Y2 構造:寸法図
審査 Y. Iizuka	2008-11-14	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
承認 T. Nagata	2008-11-14			
		桧木図番 3YAA BB0015477 入庫 REGD 2008 1114		

A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F

BB0015513

回路図




配線図


RAS-X71Y2

配線図

RAC-X71Y2



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の※¹HA接続コードを
差込んで※²標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の※³RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※¹HA接続コード：部品番号[RAS-2810RX100]
(サービスパーツ)
※²標準アダプター：HA-S100TSA
※³RACアダプター：PSC-6RAD



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, Y. Aoki	2008-11-26		NTS	RAS-X71Y2:RAC-X71Y2 回路図:配線図
CHKD, Y. Iizuka	2008-11-26	Hitachi Appliances, Inc.		TOCHIGI DWG. No.
APPD, T. Nagata	2008-11-28	Tokyo Japan		3YDA BB0015513

REGD.
REGD
2008
1128