


BB0042941

回路図


室内機

室外機

電源プラグ
単相200V
50/60Hz



制御回路




配線図

RAS-X80D2


- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子]CN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK]CN7に別売の^{*3}RACアダプターの端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号[SP-HAC1]
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD




電源回路

制御回路



配線図 RAC-X80D2



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, K. Odate	2014-03-18		NTS	RAS-X80D2: RAC-X80D2 回路図: 配線図
CHKD, Y. Ueda	2014-03-18	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
APPD, E. Matsubara	2014-03-18			
				TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0042941
				REGD. REGD 2014 0318

CAD

001