
















9 0 0 8 0 0 0 N N

室内機



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右が 50 mm、
上が 50 mm、下が 100 mm が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ 2.0 m 以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は 1.0 m 以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ






仕様表

ユ ニ ッ ト			室内ユニット	室外ユニット	
タ イ プ			壁掛型セパレート		
型 式			RAS-X80H2	RAC-X80H2	
電 源			(50/60Hz)		
冷房	定格	能力	kW 8.0 (0.6 ~ 8.1)		
		消費電力	W 2,900 (175 ~ 3,150)		
		運転電流	A 14.6		
		力率	% 99		
暖房	定格	能力	kW 9.5 (0.6 ~ 11.8)		
		消費電力	W 2,580 (145 ~ 3,900)		
		運転電流	A 13.0 (最大 20.0)		
		力率	% 99		
	低温	能力	kW 8.8		
		消費電力	W 3,560		
始 動 電 流		A	14.6		
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013	6.0		
		JISC9612:2005 (区分)	5.9 (G)		
冷凍装置	圧縮機出力		W	2,150	
	熱交換器フィン形状		片起し3本スリット	コルゲート	
冷媒	種類	フロン R32			
	封入量	g	1,670		
フアン	種 類	貫流ファン		プロペラファン	
	ファンモータ出力	W	25	45	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m ³ /h	1,260・1,500	3,150・3,180
		強 風	m ³ /h	990・1,120	—
		弱 風	m ³ /h	780・830	—
		微 風	m ³ /h	630・630	—
静	m ³ /h	420・450	—		
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	69・71	67・68	
	強 風	dB	61・62	—	
	弱 風	dB	56・56	—	
	微 風	dB	51・52	—	
	静	dB	37・38	—	
操作スイッチ	型式	ワイヤレスリモコン RAR-8C1			
電源プラグ	容 量	250V・20A			
	形 状	㊦ —			
電源コード長さ	(左/右)	m	0.6/1.3	—	
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0		
	芯 数	芯	3		
冷媒配管	接続方式	フレア			
	液側 (φ)	mm	6.35		
	ガス側 (φ)	mm	12.7		
	最大配管長	m	20		
	最大高低差	m	10		
	冷媒追加充填量	g	チャージレス		
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16		
外装色 (近似マンセルNo.)		スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)	
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	295×798×374	709×859(+97)×319(+68)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	86×36×47	99×42×75	
質量 (製品・荷造)		kg	17.0・20.0	43.0・45.0	

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JISC C 9612に基づき、無騒音で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	K. Daigou	2017-10-25		N T S	RAS-X80H2:RAC-X80H2 構造・寸法図			
CHKD.	K. Yoshida	2017-10-26	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No.		REGD.
APPD.	K. Yoshida	2017-10-26				3YAA NN0008006		REGD. 2017 1026



[illegible]

- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
- ※5 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	K. Daigou	2017-10-26		NTS	RAS-X80H2:RAC-X80H2 回路図:配線図		
CHKD.	S. Takahata	2017-10-26	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.		
	H. Hashimoto	2017-10-26					
APPD.	K. Yoshida	2017-10-26					