





仕様表


ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット		
タ イ プ				壁掛型セパレート				
型 式				RAS-XC22K		RAC-XC22K		
電 源 (50/60Hz)				単相100V				
冷房	定格	能力	kW	2.2 (0.4 ~ 3.4)				
		消費電力	W	400 (115 ~ 880)				
		運転電流	A	4.6				
		力率	%	87				
暖房	定格	能力	kW	2.5 (0.3 ~ 6.1)				
		消費電力	W	430 (110 ~ 1,490)				
		運転電流	A	4.9 (最大 15.0)				
		力率	%	88				
	低温	能力	kW	4.6				
		消費電力	W	1,370				
始動電流			A	4.9				
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		7.5				
		JISC9612:2005(区別)		7.5 (A)				
冷凍装置	圧縮機出力		W	－		600		
	熱交換器フィン形状			片起し2本スリット		コルゲート		
	冷 媒	種 類		フロン R32				
		封入量	g	1,140				
ファン	種 類		貫流ファン		プロペラファン			
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	870 ・ 960		1,800・1,800		
		強 風	m³/h	680 ・ 730		－		
		弱 風	m³/h	510 ・ 610		－		
		微 風	m³/h	420 ・ 510		－		
		静	m³/h	330 ・ 390		－		
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	59 ・ 60		57 ・ 54			
	強 風	dB	51 ・ 52		－			
	弱 風	dB	48 ・ 49		－			
	微 風	dB	42 ・ 44		－			
	静	dB	35 ・ 35		－			
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-9G4					
電源プラグ	容 量		125V-15A					
	形 状		㊹		－			
電源コード長さ(左/右)			m	1.0/1.7		－		
室内外接続ケーブル	芯線径(φ)	mm	2.0					
	芯 数	芯	3					
冷媒配管	接続方式		フレア					
	液側(φ)	mm	6.35					
	ガス側(φ)	mm	9.52					
	最大配管長	m	20					
	最大高低差	m	10					
	冷媒追加充填量	g	チャージレス					
ドレン接続口外径(φ)		mm	16					
外装色(近似マンセルNo.)			スターホワイト(N9.3) シャインベージュ(10YR7/2)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)			
製品寸法(高さ×幅×奥行)		mm	295×798×385		629×799(+97)×299(+68)			
荷造寸法(幅×奥行×高さ)		cm	86×36×47		93×40×67			
質量(製品・荷造)		kg	15.5 ・ 18.0		33.0 ・ 35.0			

注記

- 室内機のサービススペースは左・右が50mm、上が50mm、下が100mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状 ㊶
- 電源コードの長さ




- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	K.Yokoyama	2019-10-23	㊶	NTS	RAS-XC22K: RAC-XC22K 構造・寸法図	
CHKD.	Y.Ueda	2019-10-23			TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	Y.Ueda	2019-10-23			3YAA NN0014569	







SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	S.Nakamura	2019-09-09		NTS	RAS-XC22K:RAC-XC22K 構造:寸法図
CHKD.	T.Kato	2019-09-09			TOCHIGI DWG. No.
APPD.	Y.Ueda	2019-09-09			3YAA NN0014602

Hitachi-Johnson Controls
Air Conditioning, Inc.


RECD.
REGD.
2019
0909




5597100NN



配線図 RAS-XC22K



配線図 RAC-XC22K



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売の^{※3}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売の^{※4}HEMSアダプターの端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※4 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. K.Yokoyama	2019-10-15	⊕	NTS	RAS-XC22K: RAC-XC22K 回路図: 配線図
CHKD. S.Takahata	2019-10-15			
	2019-10-16			
APPD. Y.Ueda	2019-10-16			

Hitachi-Johnson Controls
Air Conditioning, Inc.

TOCHIGI DWG. No.
3YDA NN0014635

REGD.
2019
1016

CAD

001