






仕様表


ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット			
タ イ プ				壁掛型セパレート					
型 式				RAS-XC22L		RAC-XC22L			
電 源 (50/60Hz)				単相100V					
冷 房	定 格	能力	kW	2.2 (0.4 ~ 3.4)					
		消費電力	W	400 (115 ~ 880)					
		運転電流	A	4.6					
		力率	%	87					
暖 房	定 格	能力	kW	2.5 (0.3 ~ 6.1)					
		消費電力	W	430 (110 ~ 1,490)					
		運転電流	A	4.9 (最大 15.0)					
		力率	%	88					
	低 温	能力	kW	4.6					
		消費電力	W	1,370					
始動電流			A	4.9					
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		7.5					
		JISC9612:2005(区分)		7.5 (A)					
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	—		600			
	熱交換器フィン形状			片起し2本スリット		コルゲート			
	冷 媒	種 類		フロン R32					
		封入量	g	1,140					
フ ァ ン	種 類		貫流ファン		プロペラファン				
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	870	・	960	1,800	・	1,800
		強 風	m³/h	680	・	730	—		
		弱 風	m³/h	510	・	610	—		
		微 風	m³/h	420	・	510	—		
		静	m³/h	330	・	390	—		
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	59	・	60	57	・	54	
	強 風	dB	51	・	52	—			
	弱 風	dB	48	・	49	—			
	微 風	dB	42	・	44	—			
	静	dB	35	・	35	—			
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-9T4						
電源プラグ	容 量		125V-15A						
	形 状		㊦		—				
電源コード長さ(左/右)			m	1.0/1.7		—			
室内外接続 ケーブル	芯線径(φ)		mm	2.0					
	芯 数		芯	3					
冷媒配管	接続方式		フレア						
	液側(φ)		mm	6.35					
	ガス側(φ)		mm	9.52					
	最大配管長		m	20					
	最大高低差		m	10					
	冷媒追加充填量		g	チャージレス					
ドレン接続口外径(φ)			mm	16					
外装色(近似マンセルNo.)			スターホワイト(N9.3) シャインベージュ(10YR7/2)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)				
製品寸法(高さ×幅×奥行)			mm	295×798×385		629×799(+97)×299(+68)			
荷造寸法(幅×奥行×高さ)			cm	86×36×47		93×40×67			
質量(製品・荷造)			kg	15.5・18.0		33.0・35.0			

注記

- 室内機のサービススペースは左・右が50mm、上が50mm、下が100mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状 ㊶
- 電源コードの長さ



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	J.Cai	2020-09-08		NTS	RAS-XC22L: RAC-XC22L 構造・寸法図	
CHKD.	H.Daisaka	2020-09-09	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0017799	
APPD.	H.Daisaka	2020-09-09				





NN0017842

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	M.Hisyam	2020-09-08		NTS	RAS-XC22L:RAC-XC22L 構造:寸法図	
CHKD.	K.Fukuhara	2020-09-12				
APPD.	H.Daisaka	2020-09-14				
			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0017842	


CAD

001


NN0017934



配線図 RAC-XC22L



配線図 RAS-XC22L



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売の^{※3}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売の^{※4}HEMSアダプターの端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※4 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. J.Cai	2020-10-01		NTS	RAS-XC22L: RAC-XC22L 回路図: 配線図
CHKD. S.Takahata	2020-10-02			
	2020-10-02			
APPD. H.Daisaka	2020-10-02			

Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2020 1002
3YDA NN0017934		