







BB0047455

回路図

室内機

室外機

電源プラグ
単相100V
50/60Hz

二方弁コイル

室内ファン
モーター

VA001
(100V用)

R002
C001

TH001

DB1

NF1

C003

C342

R341

C343

C341

R342

C342

R341

C343

C341

R342

C343

C341

R342

C343

C341

R342

C343

C341

R342

C343

C341

R342

C343

C341

R342

C343

C341

R342

C343

C341

R342

C343

C341

R342

C343

制御回路

電源回路

端子台温度
ヒューズ
(102℃)

イオンミストユニット

ベルチェ

高電圧
発生器

近赤外線透過フィルタ
駆動用モーター

カメラ駆動用
モーター

カメラユニット

サーモパイル基板

サーモパイル駆動用
モーター

熱交サーミスタ

室温サーミスタ

お掃除ユニット駆動用
モーター

お掃除ユニット位置検出
スイッチ

左右風向板右用
モーター

フロントパネル用
モーター

上下風向板上用
モーター左

上下風向板上用
モーター右

上下風向板上用
モーター中

上下風向板上用
モーター左

上下風向板上用
モーター右

上下風向板上用
モーター中

上下風向板上用
モーター左

上下風向板上用
モーター右

上下風向板上用
モーター中

上下風向板上用
モーター左

上下風向板上用
モーター右


上下風向板上用
モーター中

配線図

RAS-XC25E

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{※3}RACアダプター
の端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD



電源回路

制御回路

外気温サーミスタ


デフロストサーミスタ

OHサーミスタ

5または6

電動膨張弁用
パルスモーター

配線図 RAC-XC25E



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S.Todokoro	2014-10-22		NTS	RAS-XC25E:RAC-XC25E 回路図:配線図
CHKD. Y.Ueda	2014-10-22			
H.Hashimoto	2014-10-23			
APPD. Y.Notoya	2014-10-23			

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

TOCHIGI DWG. No.
3YDA BB0047455

REGD.
REGD
2014
1023

001