





仕様表


ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-XC28L		RAC-XC28L	
電 源 (50/60Hz)				単相100V			
冷 房	定 格	能力	kW	2.8 (0.4 ~ 3.9)			
		消費電力	W	560 (115 ~ 1,150)			
		運転電流	A	6.2			
		力率	%	90			
暖 房	定 格	能力	kW	3.6 (0.3 ~ 7.0)			
		消費電力	W	680 (110 ~ 1,995)			
		運転電流	A	7.4 (最大 20.0)			
		力率	%	92			
	低 温	能力	kW	5.6			
		消費電力	W	1,925			
始動電流			A	7.4			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		7.4			
		JISC9612:2005(区分)		7.4 (A)			
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	－		750	
	熱交換器フィン形状			片起し2本スリット		コルゲート	
	冷 媒	種 類		フロン R32			
		封入量	g	1,140			
フ ァ ン	種 類		貫流ファン		プロペラファン		
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	900・1,200		2,400・1,800	
		強 風	m³/h	680・730		－	
		弱 風	m³/h	510・610		－	
		微 風	m³/h	420・510		－	
		静	m³/h	330・390		－	
音 響 パ ワ ー レ ベ ル (冷房・暖房)	急 速	dB	60・63		59・59		
	強 風	dB	51・52		－		
	弱 風	dB	48・49		－		
	微 風	dB	42・44		－		
	静	dB	35・35		－		
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-9T4				
電源プラグ	容 量		125V-20A				
	形 状		㊶		－		
電源コード長さ(左/右)			m	0.6/1.3		－	
室内外接続 ケーブル	芯線径(φ)	mm	2.0				
	芯 数	芯	3				
冷 媒 配 管	接続方式		フレア				
	液側(φ)	mm	6.35				
	ガス側(φ)	mm	9.52				
	最大配管長	m	20				
	最大高低差	m	10				
	冷媒追加充填量		g	チャージレス			
ドレン接続口外径(φ)		mm	16				
外装色(近似マンセルNo.)			スターホワイト(N9.3) シャインベージュ(10YR7/2)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法(高さ×幅×奥行)		mm	295×798×385		629×799(+97)×299(+68)		
荷造寸法(幅×奥行×高さ)		cm	86×36×47		93×40×67		
質量(製品・荷造)		kg	15.5・18.0		33.0・35.0		

注記


- 室内機のサービススペースは左・右が50mm、上が50mm、下が100mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状 ㊶
- 電源コードの長さ



- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	J.Cai	2020-09-08		NTS	RAS-XC28L: RAC-XC28L 構造・寸法図			
CHKD.	H.Daisaka	2020-09-09	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0017801		
APPD.	H.Daisaka	2020-09-09						





SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	M.Hisyam	2020-09-08		NTS	RAS-XC28L:RAC-XC28L 構造:寸法図
CHKD.	K.Fukuhara	2020-09-12			TOCHIGI DWG. No.
APPD.	H.Daisaka	2020-09-14			3YAA NN0017844

Hitachi-Johnson Controls
Air Conditioning, Inc.


001

REC'D.
REGD.
2020
0914


9967100NN



配線図 RAS-XC28L



配線図 RAC-XC28L



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の^{#1}HA接続コードを差込んで^{#2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売の^{#3}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売の^{#4}HEMSアダプターの端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※4 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. J.Cai	2020-10-01		NTS	RAS-XC28L:RAC-XC28L 回路図:配線図
CHKD. S.Takahata	2020-10-02			
T.Hojo	2020-10-02			
APPD. H.Daisaka	2020-10-02			

TOCHIGI DWG. No.

3YDA NN0017936

CAD

REGD. 2020 1002

001