

9Z60Z00NN










日立ルームエアコン 壁掛XCシリーズ 仕様表  
RAS-XC3626S/RAC-XC3626S

| ユ ニ ッ ト                    |                |                    |                         | 室内ユニット            |                          | 室外ユニット        |  |
|----------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|--|
| タ イ プ                      |                |                    |                         | 壁掛型セパレート          |                          |               |  |
| 型 式                        |                |                    |                         | RAS-XC3626S       |                          | RAC-XC3626S   |  |
| 電 源 (50/60Hz)              |                |                    |                         | 単相100V            |                          |               |  |
| 冷房                         | 定 格            | 能力                 | kW                      | 3.6 (0.4 ~ 4.2)   |                          |               |  |
|                            |                | 消費電力               | W                       | 825 (115 ~ 1,240) |                          |               |  |
|                            |                | 運転電流               | A                       | 8.9               |                          |               |  |
|                            |                | 力率                 | %                       | 93                |                          |               |  |
| 暖房                         | 定 格            | 能力                 | kW                      | 4.2 (0.3 ~ 6.9)   |                          |               |  |
|                            |                | 消費電力               | W                       | 890 (110 ~ 1,995) |                          |               |  |
|                            |                | 運転電流               | A                       | 9.6 (最大 20.0)     |                          |               |  |
|                            |                | 力率                 | %                       | 93                |                          |               |  |
|                            | 低温             | 能力                 | kW                      | 5.5               |                          |               |  |
|                            |                | 消費電力               | W                       | 1,915             |                          |               |  |
| 始動電流                       |                |                    | A                       | 9.6               |                          |               |  |
| 通年エネルギー消費効率                |                | JISC9612:2013 (区分) |                         | 6.6 (Ⅲ)           |                          |               |  |
| 冷凍装置                       | 圧縮機出力          |                    | W                       | —                 |                          | 950           |  |
|                            | 熱交換器フィン形状      |                    |                         | 片起し2本スリット         |                          | コルゲートフィン      |  |
|                            | 冷 媒            | 種 類                |                         | フロン R32           |                          |               |  |
|                            |                | 封入量                |                         | g                 | 1,080                    |               |  |
| ファ ン                       | 風 量<br>(冷房・暖房) | 種 類                |                         | 貫流ファン             |                          | プロペラファン       |  |
|                            |                | 急 速                | m³/h                    | 900 ・ 1,200       |                          | 2,400 ・ 1,800 |  |
|                            |                | 強 風                | m³/h                    | 680 ・ 730         |                          | —             |  |
|                            |                | 弱 風                | m³/h                    | 510 ・ 610         |                          | —             |  |
|                            |                | 微 風                | m³/h                    | 420 ・ 510         |                          | —             |  |
|                            |                | 静                  | m³/h                    | 330 ・ 390         |                          | —             |  |
| 音響パワーレベル<br>運転音<br>(冷房・暖房) | 急 速            | dB                 | 60 ・ 63                 |                   | 62 ・ 62                  |               |  |
|                            | 強 風            | dB                 | 51 ・ 52                 |                   | —                        |               |  |
|                            | 弱 風            | dB                 | 48 ・ 49                 |                   | —                        |               |  |
|                            | 微 風            | dB                 | 42 ・ 44                 |                   | —                        |               |  |
|                            | 静              | dB                 | 35 ・ 35                 |                   | —                        |               |  |
| 操作スイッチ 形名                  |                |                    | プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-BS3 |                   |                          |               |  |
| 電源プラグ                      | 容 量            |                    | 125V 20A                |                   |                          |               |  |
|                            | 形 状            |                    | ㊦                       |                   | —                        |               |  |
| 電源コード長さ (左/右)              |                |                    | m                       | (左) 0.6 / (右) 1.3 |                          | —             |  |
| 室内外接続<br>ケーブル              | 芯線径 (φ)        | mm                 | 2.0                     |                   |                          |               |  |
|                            | 芯 数            | 芯                  | 3                       |                   |                          |               |  |
| 冷媒配管                       | 接続方式           |                    | フレア                     |                   |                          |               |  |
|                            | 液側 (φ)         | mm                 | 6.35                    |                   |                          |               |  |
|                            | ガス側 (φ)        | mm                 | 9.52                    |                   |                          |               |  |
|                            | 最大配管長          | m                  | 20                      |                   |                          |               |  |
|                            | 最大高低差          | m                  | 10                      |                   |                          |               |  |
|                            | 冷媒追加充填量        | g                  | —                       |                   |                          |               |  |
| ドレン接続口外径 (φ)               |                |                    | mm                      | 16                |                          |               |  |
| 外装色 (近似マンセルNo. )           |                |                    | スターホワイト (N9.3)          |                   | ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)     |               |  |
| 製品寸法 (高さ×幅×奥行)             |                | mm                 | 295×798×385             |                   | 629×799 (+97) ×299 (+68) |               |  |
| 荷造寸法 (幅×奥行×高さ)             |                | cm                 | 86×36×47                |                   | 93×40×67                 |               |  |
| 質量 (製品・荷造)                 |                | kg                 | 15.5 ・ 19.0             |                   | 31.0 ・ 33.0              |               |  |



- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。  
(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。  
(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。  
(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。  
(5) 能力、消費電力の ( ) 内の表示は、それぞれの可変幅 (最小～最大) の数値です。  
(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。  
(7) 室外ユニットの製品寸法中 ( ) 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。

| SIGNATURE |            | DATE       | PROJECTION | SCALE | TITLE               | CAD |
|-----------|------------|------------|------------|-------|---------------------|-----|
| DWN.      | S.Nakamura | 2025-09-18 |            | NTS   | 2026 年度 XC シリーズ 仕様表 |     |
| CHKD.     | S.Tokita   | 2025-09-18 |            |       | TOCHIGI DWG. No.    |     |
| APPD.     | S.Tokita   | 2025-09-18 |            |       | 4YAA NN0030925      |     |

## 日立ルームエアコン壁掛XCシリーズ 室内ユニット寸法図




壁とのスペースは（ ）内の寸法をできるだけ確保してください。



適用機種

RAS-XC2226S  
RAS-XC2526S  
RAS-XC2826S  
RAS-XC3626S  
RAS-XC4026D  
RAS-XC5626D  
RAS-XC6326D  
RAS-XC7126D  
RAS-XC8026D  
RAS-XC9026D

【参考】 接続ケーブル必要長さの目安



|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| 室内機<br>配管位置 | 接続ケーブル必要長さ<br>(被覆むき出し 部寸法も含む) |
| 右後直引き       | 530mm以上                       |
| 左後直引き       | 1250mm以上                      |


※据付状況により、必要長さは変動します。

注記


1. 室内機のサービススペースは左・右が50mm、  
上が50mm、下が100mm必要です。  
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する  
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状  
RAS-XC2226S, XC2526S (II)  
RAS-XC2826S, XC3626S (14)  
RAS-XC4026D~XC9026D (㊦)
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$  の単線Fケーブルを使用します。



| SIGNATURE |            | DATE       | PROJECTION                                                                                         | SCALE | TITLE           |  |                                                                                       |
|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DWN.      | S.Nakamura | 2025-09-18 |               | NTS   | 2026年度XCシリーズ寸法図 |                                                                                       |                                                                                       |
| CHKD.     | S.Tokita   | 2025-09-18 |  <b>BOSCH</b> |       |                 | TOCHIGI DWG. No.                                                                      |  |
| APPD.     | S.Tokita   | 2025-09-18 |                                                                                                    |       |                 | 3YAA NN0030920                                                                        |                                                                                       |





2260500NN

日立ルームエアコン 壁掛XCシリーズ  
室内室外ユニット 回路図・配線図

|             |             |
|-------------|-------------|
| 室内機         | 室外機         |
| RAS-XC2226S | RAC-XC2226S |
| RAS-XC2526S | RAC-XC2526S |
| RAS-XC2826S | RAC-XC2826S |
| RAS-XC3626S | RAC-XC3626S |

回路図




・ホームオートメーションを行う場合  
室内基板のCN6に別売の<sup>※1</sup>HA接続コードを差込んで<sup>※2</sup>標準アダプターと接続してください。

・換気ユニットを接続する場合  
室内基板のCN6に換気ユニット付属のHA接続コードを差込んで、換気ユニットと接続してください。

※1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)  
※2 標準アダプター：HA-S100TSA


室内機配線図



電源回路

制御回路

室外機配線図



※部品が実装されていない場合やジャンパー線になっている場合があります。

| SIGNATURE         | DATE       | PROJECTION | SCALE | TITLE                 | CAD             |
|-------------------|------------|------------|-------|-----------------------|-----------------|
| DWN. T.Isoda      | 2025-09-04 | ⊕          | NTS   | 2026年度 XCシリーズ 回路図・配線図 |                 |
| CHKD. M.Okabe     | 2025-09-05 |            |       | TOCHIGI DWG. No.      | REGD. 2025 0905 |
| APPD. H.Hashimoto | 2025-09-05 |            |       | 3YDA NN0030922        |                 |