




BB0047457

回路図

室内機

室外機

電源プラグ
単相100V
50/60Hz

二方弁コイル

室内ファン
モーター

VA001
(100V用)
R002
C001

端子台温度
ヒューズ
(102℃)

電源回路

制御回路

イオンミストユニット
バルブ
電圧発生器
近赤外線透過フィルタ
駆動用モーター

カメラ駆動用
モーター

カメラユニット

サーモパイル基板

サーモパイル駆動用
モーター

熱交サーミスタ

室温サーミスタ

左右風向板右用
モーター
フロントパネル用
モーター
上下風向板上用
モーター左
上下風向板上用
モーター右
上下風向板上用
モーター中
上下風向板下用
モーター左
上下風向板下用
モーター右
お掃除ユニット駆動用
モーター
お掃除ユニット位置検出
スイッチ


配線図 RAS-XC36E

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{※3}RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]

※2 標準アダプター：HA-S100TSA


※3 RACアダプター：PSC-6RAD



電源回路

制御回路

配線図 RAC-XC36E



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S.Todokoro	2014-10-22	第一角法	NTS	RAS-XC36E:RAC-XC36E 回路図:配線図
CHKD. Y.Ueda	2014-10-22			
	2014-10-23			
APPD. Y.Notoya	2014-10-23			

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

TOCHIGI DWG. No.

3YDA BB0047457

CAD
REGD.
2014
1023