



2862700NN

日立ルームエアコン 壁掛XCシリーズ 仕様表
RAS-XC36N/RAC-XC36N


ユニット				室内ユニット		室外ユニット		
タイプ				壁掛型セパレート				
型式				RAS-XC36N		RAC-XC36N		
電源 (50/60Hz)				単相100V				
冷房	定格	能力	kW	3.6 (0.4 ~ 4.2)				
		消費電力	W	825 (115 ~ 1,240)				
		運転電流	A	8.9				
		力率	%	93				
暖房	定格	能力	kW	4.2 (0.3 ~ 6.9)				
		消費電力	W	890 (110 ~ 1,995)				
		運転電流	A	9.6 (最大 20.0)				
		力率	%	93				
	低温	能力	kW	5.5				
		消費電力	W	1,915				
		始動電流		A	9.6			
		通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013	6.7			
		JISC9612:2005 (区分名)	6.7 (C)					
冷凍装置	圧縮機出力		W	—		950		
	熱交換器フィン形状			片起し2本刈外		コルゲートフィン		
	冷媒	種類	フロン R32					
封入量		g	1,160					
ファン	種類		貫流ファン		プロペラファン			
	風量 (冷房・暖房)	急速	m³/h	900 ・ 1,200		2,400 ・ 1,800		
		強風	m³/h	680 ・ 730		—		
		弱風	m³/h	510 ・ 610		—		
		微風	m³/h	420 ・ 510		—		
		静	m³/h	330 ・ 390		—		
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急速	dB	60 ・ 63		62 ・ 62			
	強風	dB	51 ・ 52		—			
	弱風	dB	48 ・ 49		—			
	微風	dB	42 ・ 44		—			
	静	dB	35 ・ 35		—			
操作スイッチ 形名				プッシュボタン(ワイレス) RAR-AZ4				
電源プラグ	容量		125V 20A					
	形状		㊤		—			
電源コード長さ (左/右)			m	(左)0.6 / (右)1.3		—		
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2.0				
	芯数		芯	3				
冷媒配管	接続方式			フレア				
	液側 (φ)		mm	6.35				
	ガス側 (φ)		mm	9.52				
	最大配管長		m	20				
	最大高低差		m	10				
	冷媒追加充填量		g	—				
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)				スターホワイト (N9.3) シャインページュ (10YR7/2)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×385		629×799 (+97) ×299 (+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×47		93×40×67		
質量 (製品・荷造)			kg	15.5 ・ 19.0		32.0 ・ 34.0		

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。
(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。
(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。
(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの可変幅 (最小～最大) の数値です。
(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	J.Cai	2022-11-02		NTS	2023 年度 XC シリーズ 仕様表	
CHKD.	Y.Ueda	2022-11-07				
APPD.	Y.Ueda	2022-11-07	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. 4YAA NN0023983	



室内機サービススペース



※室内機の背面で配管接続する場合は110mm以上



注記


- 室内機のサービススペースは左・右が50mm、上が50mm、下が100mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。

5. プラグの形状

- RAS-XC22N, XC25N (㊦)
- RAS-XC28N, XC36N (㊧)
- RAS-XC36N2~XC90N2 (㊨)

6. 電源コードの長さ

- [左側] RAS-XC22N, XC25N 約1.0m
- [右側] RAS-XC22N, XC25N 約1.7m
- RAS-XC28N, XC36N 約0.6m
- RAS-XC28N, XC36N 約1.3m
- RAS-XC36N2~XC90N2 約0.6m
- RAS-XC36N2~XC90N2 約1.3m



- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。




適用機種


- RAS-XC22N
- RAS-XC25N
- RAS-XC28N
- RAS-XC36N
- RAS-XC36N2
- RAS-XC40N2
- RAS-XC56N2
- RAS-XC63N2
- RAS-XC71N2
- RAS-XC80N2
- RAS-XC90N2

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. J.Cai	2022-10-19	⊕	NTS	2023年度XCシリーズ寸法図
CHKD. Y.Ueda	2022-10-19			
APPD. Y.Ueda	2022-10-19			

Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0023978	REGD. 2022 1019
--	------------------------------------	-----------------------







SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	J.Cai	2022-10-27		NTS	2023年度 XCシリーズ 回路図・配線図		
CHKD.	M.Okabe	2022-10-27	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No.	
	T.Hojo	2022-10-28					
APPD.	Y.Ueda	2022-10-28	3YDA NN0023980			2022 1031	