


0560500NN

日立ルームエアコン 壁掛XCシリーズ 仕様表
RAS-XC6326D/RAC-XC6326D


ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-XC6326D		RAC-XC6326D	
電 源 (50/60Hz)				単相200V			
冷房	定格	能力	kW	6.3 (0.6 ~ 6.7)			
		消費電力	W	1,760 (175 ~ 3,050)			
		運転電流	A	10.1			
		力率	%	87			
暖房	定格	能力	kW	7.1 (0.6 ~ 11.9)			
		消費電力	W	1,700 (145 ~ 3,900)			
		運転電流	A	9.8 (最大 20.0)			
		力率	%	87			
	低温	能力	kW	8.9			
		消費電力	W	3,560			
始動電流			A	10.1			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013 (区分)		6.2 (Ⅲ)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	—		1,700	
	熱交換器フィン形状			片起し 3本スリット		コルゲートフィン	
	冷 媒	種 類		フロン R32			
封入量		g	1,550				
ファン	種 類			貫流ファン		プロペラファン	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	1,170 ・ 1,380		3,040 ・ 2,760	
		強 風	m³/h	990 ・ 1,120		—	
		弱 風	m³/h	780 ・ 830		—	
		微 風	m³/h	630 ・ 630		—	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)		静	m³/h	420 ・ 450		—	
	音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	66 ・ 70		66 ・ 66	
		強 風	dB	61 ・ 62		—	
		弱 風	dB	56 ・ 56		—	
		微 風	dB	51 ・ 52		—	
	静	dB	37 ・ 38		—		
操作スイッチ 形名			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-BS3				
電源プラグ	容 量		250V 20A				
	形 状		㊦		—		
電源コード長さ (左/右)			m	(左) 0.6 / (右) 1.3		—	
室内外接続ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0				
	芯 数	芯	3				
冷媒配管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	12.7				
	最大配管長	m	20				
	最大高低差	m	10				
	冷媒追加充填量	g	—				
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×385		709×859 (+97) ×319 (+68)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×47		99×42×75	
質量 (製品・荷造)			kg	17.0 ・ 20.0		39.0 ・ 41.0	

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。
(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。
(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。
(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの可変幅 (最小~最大) の数値です。
(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温センサーカバーの突き出し寸法を示しています。








SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	S.Nakamura	2025-09-18		NTS	2026 年度 XC シリーズ 仕様表	
CHKD.	S.Tokita	2025-09-18			TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	S.Tokita	2025-09-18			4YAA NN0030930	

NN0030920


日立ルームエアコン壁掛XCシリーズ 室内ユニット寸法図



ワイヤレスリモコン




室内機サービススペース




壁とのスペースは（ ）内の寸法をできるだけ確保してください。

※室内機の背面で配管接続する場合は110mm以上




650以上
フロントパネル取り外し時の必要スペース



適用機種

- RAS-XC2226S
RAS-XC2526S
RAS-XC2826S
RAS-XC3626S
RAS-XC4026D
RAS-XC5626D
RAS-XC6326D
RAS-XC7126D
RAS-XC8026D
RAS-XC9026D

【参考】接続ケーブル必要長さの目安




室内機 配管位置	接続ケーブル必要長さ (被覆むき出し寸寸法も含む)
右後直引き	530mm以上
左後直引き	1250mm以上


※ 据付状況により、必要長さは変動します。

注記

1. 室内機のサービススペースは左・右が50mm、
上が50mm、下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状
RAS-XC2226S, XC2526S (II)
RAS-XC2826S, XC3626S (14)
RAS-XC4026D~XC9026D (A)
6. 電源コードの長さ




7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線Fケーブルを使用します。



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S.Nakamura	2025-09-18		NTS	2026年度XCシリーズ寸法図	
CHKD.	S.Tokita	2025-09-18	 BOSCH		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	S.Tokita	2025-09-18			3YAA NN0030920	




7Z60500NN

日立ルームエアコン壁掛XCシリーズ
室外ユニット寸法図




ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。

3方向壁に囲まれている場合





前後のみに壁がある場合





※吹出し側壁面高さ1.2m以下

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S.Nakamura	2025-09-18	⊕	NTS	2026年度XCシリーズ寸法図	
CHKD. S.Tokita	2025-09-18			TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2025 0918
APPD. S.Tokita	2025-09-18			3YAA NN0030927	



※1 HA接続コード：部品番号（SP-HAC1）
 ※2 標準アダプター：HA-S100TSA



※部品が実装されていない場合やジャンパー線になっている場合があります。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	T.Isoda	2025-09-04		NTS	2026年度 XCシリーズ 回路図:配線図		
CHKD.	M.Okabe	2025-09-05	 BOSCH		TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	H.Hashimoto	2025-09-05			3YDA NN0030928		