

0708000NN

室内機

据付板

ワイヤレスリモコン

リモコンホルダー

背面図

据付板(正面図)

天井面(回縁)

室内機外形線

室内機サービススペース

仕様表

注記

7. 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

ユニットタイプ		室内ユニット		室外ユニット		
型式		RAS-XJ25H		RAC-XJ25H		
電源		(50/60Hz)		単相100V		
冷房	定格	能力	kW	2.5 (0.4 ~ 3.5)		
		消費電力	W	490 (115 ~ 900)		
		運転電流	A	5.5		
		力率	%	89		
暖房	定格	能力	kW	2.8 (0.3 ~ 6.0)		
		消費電力	W	490 (110 ~ 1,490)		
		運転電流	A	5.5 (最大 15.0)		
		力率	%	89		
低温	能力	kW	4.5			
	消費電力	W	1,360			
始動電流		A	5.5			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		7.6		
		JISC9612:2005 (区分名)		7.6 (A)		
冷凍装置	圧縮機出力	W	-	650		
	熱交換器フィン形状	片起し2本スリット		コルゲート		
冷媒	種類	フロン R32				
	封入量	g	1,160			
ファン	種類	貫流ファン		プロペラファン		
	ファンモータ出力	W	25	40		
	風量 (冷房・暖房)	急速	m³/h	950・1,090	2,400・1,800	
		強風	m³/h	680・730	-	
		弱風	m³/h	510・610	-	
		微風	m³/h	420・510	-	
静	m³/h	330・390	-			
音響パワーレベル	急速	dB	59・62	58・56		
	強風	dB	51・52	-		
	弱風	dB	48・49	-		
	微風	dB	42・44	-		
静	dB	35・35	-			
操作スイッチ 型式		ワイヤレスリモコン RAR-8C2				
電源プラグ	容量	125V-15A				
	形状	㊦		-		
電源コード長さ (左/右)	m	1.0/1.7				
室内外接続ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0			
	芯数	芯	3			
冷媒配管	接続方式	フレア				
	液側 (φ)	mm	6.35			
	ガス側 (φ)	mm	9.52			
	最大配管長	m	20			
	最大高低差	m	10			
冷媒追加充填量		g	チャージレス			
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)		スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	295×798×374			
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	86×36×47			
質量 (製品・荷造)		kg	15.5・18.0			
			34.0・37.0			

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

0

1




2

3


4

5

003



1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげ、
3面以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2面しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は、
右図に従い据え付けてください。



※吹出し側壁面高さ1.2m以下

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	K. Fukuhara	2017-10-25		N T S	RAS-XJ25H: RAC-XJ25H 構造: 寸法図		
CHKD.	K. Yoshida	2017-10-26			TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	K. Yoshida	2017-10-26			3YAA NN0008053		
Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.					REGD. REGD 2017 1026		

