








1761000NN



室内機



ワイヤレスリモコン




リモコンホルダー




※横引き配管
行う時はドレ
ホースとドレ
キャップを入
えてください。

据 付 板 (正面図) 天井面 (回縁) (ユニットを引っ掛けるた
必要な寸法です。



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右が 50 mm、
上が 50 mm、下が 100 mm 必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ 2.0 m 以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は 1.0 m 以内です。
5. プラグの形状 (㊶)
6. 電源コードの長さ




仕様表





ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット		
タ イ プ				壁掛型セパレート				
型 式				RAS-XJ28F		RAC-XJ28F		
電 源				(50/60Hz)				
				単相100V				
冷 房	定 格	能力	kW	2.8 (0.4 ~ 3.9)				
		消費電力	W	560 (115 ~ 1,150)				
		運転電流	A	6.2				
		力率	%	90				
暖 房	定 格	能力	kW	3.6 (0.3 ~ 6.9)				
		消費電力	W	680 (110 ~ 1,995)				
		運転電流	A	7.4 (最大 20.0)				
		力率	%	92				
	低 温	能力	kW	5.5				
		消費電力	W	1,915				
始 動 電 流			A	7.4				
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		7.4				
		JISC9612:2005 (区分)		7.4 (A)				
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	-		800		
	熱交換器フィン形状			片起し2本スリット		コルゲート		
	冷 媒	種類	フロン R32					
		封入量	g	1,160				
フ ア ン	種 類		貫流ファン		プロペラファン			
	ファンモータ出力		W	25		40		
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m ³ /h	900・1,200		2,400・1,800		
		強 風	m ³ /h	680・730		-		
		弱 風	m ³ /h	510・610		-		
		微 風	m ³ /h	420・510		-		
	静	m ³ /h	330・390		-			
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	60・63		59・59			
	強 風	dB	51・52		-			
	弱 風	dB	48・49		-			
	微 風	dB	42・44		-			
	静	dB	35・37		-			
操作スイッチ		型式	ワイヤレスリモコン RAR-7E2					
電源プラグ	容 量		125V-20A					
	形 状		㊤		-			
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		-		
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2.0				
	芯 数		芯	3				
冷媒配管	接続方式		フレア					
	液側 (φ)	mm	6.35					
	ガス側 (φ)	mm	9.52					
	最大配管長	m	20					
	最大高低差	m	10					
	冷媒追加充填量	g	チャージレス					
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3) シャインベージュ (10YR7/2)		ナチュラルグレー (2.8Y7.8/1)			
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×374		629×799 (+99)×299 (+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×47		93×40×67		
質量 (製品・荷造)			kg	15.5・18.0		34.0・37.0		

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無聲室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトッテとサービスマニパルカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	K. Yahagi	2015-10-28		N T S	RAS-XJ28F:RAC-XJ28F 構造・寸法図			
CHKD.	K. Odate	2015-10-30			TOCHIGI DWG. No. Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			REGD. REGD 2015 1030
APPD.	H. Hanyu	2015-10-30						



Appendix 1



配線図 R A C - X J 2 8 F



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	K. Yahagi	2015-10-28		N T S	RAS-XJ28F:RAC-XJ28F 回路図: 配線図			
CHKD.	Y. Ueda	2015-10-28			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.		REGD 2015 1029
	H. Hashimoto	2015-10-28						
APPD.	H. Hanryu	2015-10-28				3YDA NN0001991		