













室內機



仕様表






ユニット				室内ユニット		室外ユニット		
タイプ				壁掛型セパレート				
型 式				RAS-XJ36L		RAC-XJ36L		
電 源 (50/60Hz)				単相100V				
冷房	定格	能力	kW	3.6 (0.4 ~ 4.1)				
		消費電力	W	825 (115 ~ 1,210)				
		運転電流	A	8.6				
		力率	%	96				
暖房	定格	能力	kW	4.2 (0.3 ~ 7.0)				
		消費電力	W	890 (110 ~ 1,995)				
		運転電流	A	9.3 (最大 20.0)				
		力率	%	96				
	低温	能力	kW	5.6				
		消費電力	W	1,925				
始動電流			A	9.3				
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		6.8				
		JISC9612:2005(区分)		6.8 (C)				
冷凍装置	圧縮機出力		W	—		950		
装 置	熱交換器フィン形状			片起し2本スリット		コルゲート		
	冷 媒	種 類		フロン R32				
		封入量		g 1,140				
フ ァ ン	種 類		貫流ファン		プロペラファン			
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	900・1,200		2,400・1,800		
		強 風	m³/h	680・730		—		
		弱 風	m³/h	510・610		—		
		微 風	m³/h	420・510		—		
		静	m³/h	330・390		—		
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	60・63		62・62			
	強 風	dB	51・52		—			
	弱 風	dB	48・49		—			
	微 風	dB	42・44		—			
	静	dB	35・35		—			
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-9T2					
電源プラグ	容 量		125V-20A					
	形 状		㊦		—			
電源コード長さ(左/右)			m	0.6/1.3		—		
室内外接続 ケーブル	芯線径(φ)	mm	2.0					
	芯 数	芯	3					
冷媒配管	接続方式		フレア					
	液側(φ)	mm	6.35					
	ガス側(φ)	mm	9.52					
	最大配管長	m	20					
	最大高低差	m	10					
	冷媒追加充填量	g	チャージレス					
ドレン接続口外径(φ)			mm	16				
外装色(近似マンセルNo.)			スターホワイト(N9.3)		ナチュラルグレー(2.9Y7.8/1)			
製品寸法(高さ×幅×奥行)			mm	295×798×385		629×799(+97)×299(+68)		
荷造寸法(幅×奥行×高さ)			cm	86×36×47		93×40×67		
質量(製品・荷造)			kg	15.5・18.0		33.0・35.0		

(1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件（室内 27℃：DB・19℃：WB、室外 35℃：DB・24℃：WB）で運転した場合の数値です。
(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件（室内 20℃：DB・15℃：WB、室外 7℃：DB・6℃：WB）で運転した場合の数値です。
(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件（室内 20℃：DB・15℃：WB、室外 2℃：DB・1℃：WB）で運転した場合の数値です。
(5) 能力、消費電力の（ ）内の表示は、それぞれの変幅（最小～最大）の数値です。
(6) 運転電圧の表示は、JIS C 9612に基づき、無断で測定した数値です。
(7) 室外ユニットの製品寸法中（ ）内の寸法について、幅方向はトップとサービスバルカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温センサーミスカバーの突き出し寸法を示しています。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	J.Cai	2020-09-16		NTS	RAS-XJ36L: RAC-XJ36L 構造・寸法図	
CHKD.	H.Daisaka	2020-09-17	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	H.Daisaka	2020-09-17			3YAA NN0017813	

9987100NN

室 外 機






背面図




ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。

3方向壁に囲まれている場合




前後のみに壁がある場合



※吹出し側壁面高さ1.2m以下

室外機標準据付寸法図



注記

1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の<=>印の間隔をあけ、3面以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2面しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は、右図に従い据え付けてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	M.Hisyam	2020-09-08		NTS	RAS-XJ36L:RAC-XJ36L 構造:寸法図			
CHKD.	K.Fukuhara	2020-09-12			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	H.Daisaka	2020-09-14					3YAA NN0017856	

CAD

REGD.
2020
0914

