


Z960Σ00NN				日立ルームエアコン 壁掛XJシリーズ 仕様表 RAS-XJ9026D/RAC-XJ9026D					
				ユニット		室内ユニット		室外ユニット	
				タイプ		壁掛型セパレート			
				型式		RAS-XJ9026D		RAC-XJ9026D	
				電源 (50/60Hz)		単相200V			
冷房	定格	能力		kW		9.0 (0.6 ~ 9.1)			
		消費電力		W		3,000 (175 ~ 3,200)			
		運転電流		A		15.2			
		力率		%		99			
暖房	定格	能力		kW		10.6 (0.6 ~ 12.0)			
		消費電力		W		3,200 (145 ~ 3,900)			
		運転電流		A		16.2 (最大 20.0)			
		力率		%		99			
	低温	能力		kW		9.1			
		消費電力		W		3,600			
				始動電流		A		16.2	
通年エネルギー消費効率			JISC9612:2013 (区分)			5.1 (Ⅲ)			
冷凍装置	圧縮機出力		W		-		2,400		
	熱交換器フィン形状				片起し3本スリット		コルゲートフィン		
	冷媒	種類		フロン R32					
封入量		g		1,770					
ファン	種類		貫流ファン				プロペラファン		
	風量 (冷房・暖房)	急速	m³/h		1,420 ・ 1,440		3,990 ・ 4,440		
		強風	m³/h		1,050 ・ 1,140		-		
		弱風	m³/h		820 ・ 870		-		
		微風	m³/h		640 ・ 670		-		
		静	m³/h		470 ・ 490		-		
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急速	dB		73 ・ 73		72 ・ 73			
	強風	dB		64 ・ 64		-			
	弱風	dB		57 ・ 56		-			
	微風	dB		52 ・ 51		-			
	静	dB		41 ・ 39		-			
操作スイッチ 形名				プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-BS1					
電源プラグ	容量		250V 20A						
	形状				㊦		-		
電源コード長さ (左/右)			m		(左) 0.6 / (右) 1.3		-		
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)		mm		2.0				
	芯数		芯		3				
冷媒配管	接続方式		フレア						
	液側 (φ)		mm		6.35				
	ガス側 (φ)		mm		12.7				
	最大配管長		m		20				
	最大高低差		m		10				
	冷媒追加充填量		g		-				
ドレン接続口外径 (φ)			mm		16				
外装色 (近似マンセルNo.)				スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)			
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm		295×798×385		709×859 (+97) ×319 (+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm		86×36×47		99×42×75		
質量 (製品・荷造)			kg		17.0 ・ 20.0		43.0 ・ 46.0		

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。
(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。
(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。
(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの可変幅 (最小~最大) の数値です。
(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。








SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	S.Nakamura	2025-09-18		NTS	2026 年度 XJ シリーズ 仕様表	
CHKD.	S.Tokita	2025-09-18			TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2025 0918
APPD.	S.Tokita	2025-09-18			4YAA NN0030952	

8260200NN


日立ルームエアコン壁掛XJシリーズ
室内ユニット寸法図



ワイヤレスリモコン




室内機サービススペース




壁とのスペースは()内の寸法をできるだけ確保してください。

※室内機の背面で配管接続する場合は110mm以上




650以上
フロントパネル取り外し時の必要スペース



適用機種

- RAS-XJ2226S
- RAS-XJ2526S
- RAS-XJ2826S
- RAS-XJ3626S
- RAS-XJ4026D
- RAS-XJ5626D
- RAS-XJ6326D
- RAS-XJ7126D
- RAS-XJ8026D
- RAS-XJ9026D

【参考】接続ケーブル必要長さの目安



室内機 配管位置	接続ケーブル必要長さ (被覆むき出し部寸法も含む)
右後直引き	530mm以上
左後直引き	1250mm以上


※据付状況により、必要長さは変動します。

注記

- 室内機のサービススペースは左・右が50mm、上が50mm、下が100mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状
RAS-XJ2226S,XJ2526S ㊶
RAS-XJ2826S,XJ3626S ㊷
RAS-XJ4026D~XJ9026D ㊸
- 電源コードの長さ





- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S.Nakamura	2025-09-18	㊶	NTS	2026年度XJシリーズ寸法図	
CHKD. S.Tokita	2025-09-18			TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2025 0918
APPD. S.Tokita	2025-09-18			3YAA NN0030938	

回路図

回路図




- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の*1HA接続コードを差込んで*2標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板のCN6に別売の*3カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください（室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います）。
- ・換気ユニットを接続する場合
室内基板のCN6に換気ユニット付属のHA接続コードを差込んで、換気ユニットと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売の*4RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板のCN6に別売の*1HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください（室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います）。


*1 HA接続コード：部品番号（SP-HAC1）
*2 標準アダプター：HA-S100TSA
*3 カードキー接続コード：部品番号（SP-CKC1）
*4 RACアダプター：PSC-6RAD

室内機

室外機




室内機配線図



日立ルームエアコン 壁掛XJシリーズ
室内室外ユニット 回路図・配線図

室内機 RAS-XJ9026D
室外機 RAC-XJ9026D

室外機配線図



*部品が実装されていない場合やジャンパー線になっている場合があります。

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. T.Isoda	2025-09-04	NTS	NTS	2026年度 XJシリーズ 回路図・配線図	REGD. 2025 0905
CHKD. M.Okabe	2025-09-05			TOCHIGI DWG. No.	
APPD. H.Hashimoto	2025-09-05			3YDA NN0030954	