



NN0017428








室内機



ワイヤレスリモコン




リモコンホルダー



室内機サービススペース


壁とのスペースは（ ）内の寸法をできるだけ確保してください。

*室内機の背面で配管接続する場合は110mm以上




注記

- 室内機のサービススペースは左・右が50mm、上が50mm、下が100mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状 ㊹
- 電源コードの長さ



- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。



仕様表

ユニット				室内ユニット		室外ユニット	
タイプ				壁掛型セパレート			
型式				RAS-XK25L		RAC-XK25L	
電源 (50/60Hz)				単相100V			
冷房	定格	能力	kW	2.5 (0.4 ~ 3.5)			
		消費電力	W	490 (115 ~ 900)			
		運転電流	A	5.5			
		力率	%	89			
暖房	定格	能力	kW	2.8 (0.3 ~ 7.1)			
		消費電力	W	490 (110 ~ 1,995)			
		運転電流	A	5.5 (最大 20.0)			
		力率	%	89			
	低温	能力	kW	5.7			
		消費電力	W	1,995			
始動電流			A	5.5			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		7.3			
		JISC9612:2005 (区分)		7.3 (A)			
冷	圧縮機出力		W	—		650	
凍	熱交換器フィン形状			片起し2本スリット		コルゲート	
装	冷媒	種類	フロン R32				
		封入量	g	1,140			
フ	風量 (冷房・暖房)	種類		貫流ファン		プロペラファン	
		急速	m³/h	880・1,090		2,400・1,800	
		強風	m³/h	680・730		—	
		弱風	m³/h	510・610		—	
		微風	m³/h	420・510		—	
		静	m³/h	330・390		—	
音響 パワーレベル	運転音 (冷房・暖房)	急速	dB	59・62		58・56	
		強風	dB	51・52		—	
		弱風	dB	48・49		—	
		微風	dB	42・44		—	
		静	dB	35・35		—	
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-9G2				
電源プラグ	容量		125V-20A				
	形状		㊹		—		
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		—	
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0				
	芯数	芯	3				
冷媒配管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	9.52				
	最大配管長	m	20				
	最大高低差	m	10				
	冷媒追加充填量	g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16			
ベースヒータ消費電力			W	—		150	
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×385		629×799 (+97)×299 (+68)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×47		93×40×67	
質量 (製品・荷造)			kg	15.5・18.0		34.0・35.0	






- 本仕様は予告なく変更することがあります。
- 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。
- 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。
- 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。
- 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの可変幅 (最小~最大) の数値です。
- 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無音室で測定した数値です。
- 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サミスタカバーの突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	K.Yokoyama	2020-07-22		NTS	RAS-XK25L: RAC-XK25L 構造・寸法図		
CHKD.	Y.Ueda	2020-07-22	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0017428	
APPD.	Y.Ueda	2020-07-22					




6747100NN

室 外 機






背面図




ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。

3方向壁に囲まれている場合




前後のみに壁がある場合



※吹出し側壁面高さ1.2m以下

室外機標準据付寸法図



注記

1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の $\longleftrightarrow$ 印の周隔をあけ、3面以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2面しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は、右図に従い据え付けてください。
2. 雪が多い地方では季節風や雪が、直接室外機に吹き込まないように別売りの防雪フードの取付をおすすめします。
3. 室外機ベース部のドレン穴と地面との距離は、別売りの置き台等を使用して800mm以上を確保してください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	T.Kato	2020-06-30		NTS	RAS-XK25L: RAC-XK25L 構造: 寸法図		
CHKD.	Y.Ueda	2020-06-30					
APPD.	Y.Ueda	2020-06-30					
Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.					TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0017429		

CAD

001

