

8791200NN

日立ルームエアコン 壁掛XKシリーズ 仕様表

RAS-XK7127D/RAC-XK7127D

ユニット				室内ユニット		室外ユニット		
タイプ				壁掛型セパレート				
型式				RAS-XK7127D		RAC-XK7127D		
電源 (50/60Hz)				単相200V				
冷房	定格	能力	kW	7.1 (0.6~7.2)				
		消費電力	W	2,340 (175~3,100)				
		運転電流	A	11.8				
		力率	%	99				
暖房	定格	能力	kW	8.5 (0.6~12.2)				
		消費電力	W	2,140 (145~3,900)				
		運転電流	A	12.3 (最大20.0)				
		力率	%	87				
	低温	能力	kW	9.6				
		消費電力	W	3,760				
始動電流			A	12.3				
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013(区分)		5.9(17)				
冷凍装置	圧縮電動機出力		W	—		1,900		
	熱交換器フィン形状			片起し3本羽外		コルゲートフィン		
	冷媒	種類	フロン R32					
		封入量	g	1,670				
	設計圧力		MPaG	4.15				
ファン	種類		貫流ファン		プロペラファン			
	ファン電動機出力		W	38		47		
	風量 (冷房・暖房)	急速	m ³ /h	1,260・1,500		3,040・3,040		
		強風	m ³ /h	990・1,120		—		
		弱風	m ³ /h	780・830		—		
		微風	m ³ /h	630・630		—		
		静	m ³ /h	420・450		—		
音響パワーレベル ノ音圧レベル 運転音 (冷房・暖房)	急速	dB	67・71/54・58		67・69/56・58			
	強風	dB	61・62/48・49		—			
	弱風	dB	56・56/43・43		—			
	微風	dB	51・52/38・39		—			
	静	dB	37・38/24・25		—			
操作スイッチ 形名			プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-BC2					
電源プラグ	容量		250V 20A					
	形状		㊦		—			
電源コード長さ (左/右)		m	(左) 0.6 / (右) 1.3		—			
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0					
	芯数	芯	3					
冷媒配管	接続方式		フレア					
	液側 (φ)	mm	6.35					
	ガス側 (φ)	mm	12.7					
	最大配管長	m	20					
	最大高低差	m	10					
	冷媒追加充填量	g	—					
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16					
電熱装置の消費電力		W	—		150			
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)			
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	295×798×385		709×859(+97)×319(+68)			
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	86×36×47		99×42×75			
質量 (製品・荷造)		kg	17.0・20.0		44.0・46.0			

(1) 本仕様は予告なく変更することがあります。

(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。

(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。


(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。


(5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの変幅(最小~最大)の数値です。



(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。

(7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温センサーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	J.Haegwan	2026-07-01		NTS	2027年度 XK シリーズ 仕様表	
CHKD.	S.Nakamura	2026-07-01				TOCHIGI DWG. No. 4YAA NN0031578
APPD.	K.Hosokawa	2026-07-02				



















- ※1 HA接続コード：部品番号（SP-HAC1）
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号（SP-CKC1）
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 無線LANアダプター：SP-WL4



室内機配線図



室外機配線図



※部品が実装されていない場合やジャンパー線になっている場合があります。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	K.Kodaira	2026-06-30		NTS	2027年度 XKシリーズ 回路図：配線図	
CHKD.	M.Okabe	2026-06-30	 BOSCH		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	H.Hashimoto	2026-07-02			3YDA NN0031574	