


|                            |               |                    |                         |                         |                      |                          |             |
|----------------------------|---------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| Z160500NN                  |               |                    |                         | 日立ルームエアコン 壁掛Xシリーズ 仕様表   |                      |                          |             |
|                            |               |                    |                         | RAS-XR6326D/RAC-XR6326D |                      |                          |             |
|                            |               |                    |                         | ユニット                    |                      | 室内ユニット                   | 室外ユニット      |
|                            |               |                    |                         | タイプ                     |                      | 壁掛型セパレート                 |             |
|                            |               |                    |                         | 型式                      |                      | RAS-XR6326D              | RAC-XR6326D |
|                            |               |                    |                         | 電源 (50/60Hz)            |                      | 単相200V                   |             |
| 冷房                         | 定格            | 能力                 | kW                      | 6.3 (0.6 ~ 6.7)         |                      |                          |             |
|                            |               | 消費電力               | W                       | 1,760 (175 ~ 3,050)     |                      |                          |             |
|                            |               | 運転電流               | A                       | 10.1                    |                      |                          |             |
|                            |               | 力率                 | %                       | 87                      |                      |                          |             |
| 暖房                         | 定格            | 能力                 | kW                      | 7.1 (0.6 ~ 11.9)        |                      |                          |             |
|                            |               | 消費電力               | W                       | 1,700 (145 ~ 3,900)     |                      |                          |             |
|                            |               | 運転電流               | A                       | 9.8 (最大 20.0)           |                      |                          |             |
|                            |               | 力率                 | %                       | 87                      |                      |                          |             |
|                            | 低温            | 能力                 | kW                      | 8.9                     |                      |                          |             |
|                            |               | 消費電力               | W                       | 3,560                   |                      |                          |             |
| 始動電流                       |               |                    | A                       | 10.1                    |                      |                          |             |
| 通年エネルギー消費効率                |               | JISC9612:2013 (区分) |                         | 6.2 (Ⅲ)                 |                      |                          |             |
| 冷凍装置                       | 圧縮機出力         |                    | W                       | —                       |                      | 1,700                    |             |
|                            | 熱交換器フィン形状     |                    |                         | 片起し3本スリット               |                      | コルゲートフィン                 |             |
|                            | 冷媒            | 種類                 |                         | フロン R32                 |                      |                          |             |
|                            |               | 封入量                |                         | g                       | 1,550                |                          |             |
| ファン                        | 種類            |                    | 貫流ファン                   |                         | プロペラファン              |                          |             |
|                            | 風量<br>(冷房・暖房) | 急速                 | m³/h                    | 1,170 ・ 1,380           |                      | 3,040 ・ 2,760            |             |
|                            |               | 強風                 | m³/h                    | 990 ・ 1,120             |                      | —                        |             |
|                            |               | 弱風                 | m³/h                    | 780 ・ 830               |                      | —                        |             |
|                            |               | 微風                 | m³/h                    | 630 ・ 630               |                      | —                        |             |
|                            |               | 静                  | m³/h                    | 420 ・ 450               |                      | —                        |             |
| 音響パワーレベル<br>運転音<br>(冷房・暖房) | 急速            | dB                 | 66 ・ 70                 |                         | 66 ・ 66              |                          |             |
|                            | 強風            | dB                 | 61 ・ 62                 |                         | —                    |                          |             |
|                            | 弱風            | dB                 | 56 ・ 56                 |                         | —                    |                          |             |
|                            | 微風            | dB                 | 51 ・ 52                 |                         | —                    |                          |             |
|                            | 静             | dB                 | 37 ・ 38                 |                         | —                    |                          |             |
| 操作スイッチ 形名                  |               |                    | プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-BS1 |                         |                      |                          |             |
| 電源プラグ                      | 容量            |                    | 250V 20A                |                         |                      |                          |             |
|                            | 形状            |                    | ㊦                       |                         | —                    |                          |             |
| 電源コード長さ (左/右)              |               |                    | m                       | (左) 0.6 / (右) 1.3       |                      | —                        |             |
| 室内外接続<br>ケーブル              | 芯線径 (φ)       |                    | mm                      | 2.0                     |                      |                          |             |
|                            | 芯数            |                    | 芯                       | 3                       |                      |                          |             |
| 冷媒配管                       | 接続方式          |                    | フレア                     |                         |                      |                          |             |
|                            | 液側 (φ)        |                    | mm                      | 6.35                    |                      |                          |             |
|                            | ガス側 (φ)       |                    | mm                      | 12.7                    |                      |                          |             |
|                            | 最大配管長         |                    | m                       | 20                      |                      |                          |             |
|                            | 最大高低差         |                    | m                       | 10                      |                      |                          |             |
|                            | 冷媒追加充填量       |                    | g                       | —                       |                      |                          |             |
| ドレン接続口外径 (φ)               |               |                    | mm                      | 16                      |                      |                          |             |
| 外装色 (近似マンセルNo.)            |               |                    | スターホワイト (N9.3)          |                         | ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1) |                          |             |
| 製品寸法 (高さ×幅×奥行)             |               |                    | mm                      | 295×798×385             |                      | 709×859 (+97) ×319 (+68) |             |
| 荷造寸法 (幅×奥行×高さ)             |               |                    | cm                      | 86×36×47                |                      | 99×42×75                 |             |
| 質量 (製品・荷造)                 |               |                    | kg                      | 17.0 ・ 20.0             |                      | 39.0 ・ 41.0              |             |


- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。  
(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。  
(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。  
(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。  
(5) 能力、消費電力の ( ) 内の表示は、それぞれの可変幅 (最小~最大) の数値です。  
(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。  
(7) 室外ユニットの製品寸法中 ( ) 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。

|           |            |            |            |       |                    |                       |
|-----------|------------|------------|------------|-------|--------------------|-----------------------|
| SIGNATURE |            | DATE       | PROJECTION | SCALE | TITLE              | CAD                   |
| DWN.      | S.Nakamura | 2025-09-18 |            | NTS   | 2026 年度 X シリーズ 仕様表 |                       |
| CHKD.     | S.Tokita   | 2025-09-18 |            |       | TOCHIGI DWG. No.   | REGD.<br>2025<br>0918 |
| APPD.     | S.Tokita   | 2025-09-18 |            |       | 4YAA NN0030912     |                       |




6060Σ00NN

日立ルームエアコン壁掛Xシリーズ  
室外ユニット寸法図



適用機種  
RAC-XR4026D  
RAC-XR5626D  
RAC-XR6326D  
RAC-XR7126D

室外機標準据付寸法図






注記


1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の囲隔をあげ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。  
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。

ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。

3方向壁に囲まれている場合




前後のみに壁がある場合



※吹出し側壁面高さ1.2m以下

| SIGNATURE       | DATE       | PROJECTION | SCALE | TITLE            | CAD             |
|-----------------|------------|------------|-------|------------------|-----------------|
| DWN. S.Nakamura | 2025-09-18 |            | NTS   | 2026年度Xシリーズ寸法図   |                 |
| CHKD. S.Tokita  | 2025-09-18 |            |       | TOCHIGI DWG. No. | REGD. 2025 0918 |
| APPD. S.Tokita  | 2025-09-18 |            |       | 3YAA NN0030909   |                 |



E



| SIGNATURE |             | DATE       | PROJECTION                                                                            | SCALE | TITLE                              |  |
|-----------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DWN.      | T.Isoda     | 2025-09-04 |  | NTS   | 2026年度 Xシリーズ 回路図：配線図               |                                                                                       |
| CHKD.     | M.Okabe     | 2025-09-05 |                                                                                       |       |                                    |                                                                                       |
| APPD.     | H.Hashimoto | 2025-09-05 |                                                                                       |       |                                    |                                                                                       |
|           |             |            |  |       | TOCHIGI DWG. No.<br>3YDA NN0030910 |  |