












回 路 义



配線図
RAS-Z40D2

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の※1 HA接続コードを
差込んで※2 標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の※3 RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※1 HA接続コード：部品番号[SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S. Todokoro	2013-10-05		NTS	RAS-Z40D2:RAC-Z40D2 回路図:配線図	
CHKD.	Y. Ueda	2013-10-07	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0040865
	M. Tamura	2013-10-09				
APPD.	E. Matsubara	2013-10-09				REGD. REGD 2013 1009