





B	B	0	0	4	0	8	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---

回 路 义



配線図


R A S - Z 6 3 D 2

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN 6 に別売の※¹ H A 接続コードを
差込んで※² 標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN 7 に別売の※³ R A C アダプター
の端子を差込んでください。


※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕


※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 RACアダプター:PSC-6RAD



配線図 R A C - Z 6 3 D 2



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Todokoro	2013-10-05		N T S	RAS-Z63D2:RAC-Z63D2 回路図:配線図		
CHKD.	Y. Ueda	2013-10-07	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0040867	
	M. Tamura	2013-10-09					
APPD.	E. Matsubara	2013-10-09				REGD. REGD 2013 1009	