













室内機



壁とのスペースは（ ）内の寸法をできるだけ確保してください。




注記

1. 室内機のサービススペースは左・右が50mm、
上が50mm、下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ




7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。



仕様表

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-Z80E2		RAC-Z80E2	
電 源 (50/60Hz)				単相200V			
冷房	定格	能力	kW	8.0 (0.6 ~ 8.1)			
		消費電力	W	3,000 (165 ~ 3,150)			
		運転電流	A	15.5			
		力率	%	97			
暖房	定格	能力	kW	9.5 (0.6 ~ 11.8)			
		消費電力	W	2,600 (145 ~ 3,900)			
		運転電流	A	13.4 (最大 20.0)			
		力率	%	97			
	低温	能力	kW	8.8			
		消費電力	W	3,560			
始 動 電 流			A	15.5			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		5.2			
		JISC9612:2005 (区分)		5.2 (G)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	-		1,000	
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット		コルゲート	
	冷媒	種類		フロン R32			
封入量		g	1,600				
ファン	種 類			貫流ファン		プロペラファン	
	ファンモータ出力		W	25		45	
	風 量 (冷房・暖房)	急速	m³/h	1,090・1,200		2,610・2,450	
		強	風 m³/h	790・810		-	
		弱	風 m³/h	620・640		-	
		微	風 m³/h	480・510		-	
		静	m³/h	380・400		-	
音響パワーレベル	急速	dB	70・71		68・68		
	強	風 dB	61・62		-		
	弱	風 dB	56・56		-		
	微	風 dB	51・52		-		
(冷房・暖房)		静 dB	42・43		-		
	操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-6J3			
電源プラグ	容 量		250V-20A				
	形 状		㊦				
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		-	
室内外接続ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0				
	芯 数	芯	3				
冷媒配管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	12.7				
	最大配管長	m	20				
	最大高低差	m	10				
	冷媒追加充填量	g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)			クリアホワイト (N9.5)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×339		629×799(+99)×299(+68)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×44		93×40×67	
質量 (製品・荷造)			kg	16.0・19.0		43.0・45.0	

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトップとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	K. Daigou	2014-10-20		N T S	RAS-Z80E2:RAC-Z80E2 構造・寸法図			
CHKD.	K. Yahagi	2014-10-20			TOCHIGI DWG. No.			REGD. REGD. 2014 1021
APPD.	Y. Notova	2014-10-21			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			

