




室内機

室内機サービススペース

仕様表

ユ ニ ッ ト タ イ プ				室内ユニット		室外ユニット	
				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-ZC36D		RAC-ZC36D	
電 源				(50/60Hz)			
				単相100V			
冷 房	定 格	能力	kW	3.6 (0.4 ~ 4.1)			
		消費電力	W	920 (115 ~ 1,210)			
		運転電流	A	9.6			
		力率	%	96			
暖 房	定 格	能力	kW	4.2 (0.3 ~ 6.9)			
		消費電力	W	895 (110 ~ 1,995)			
		運転電流	A	9.3 (最大 20.0)			
		力率	%	96			
	低 温	能力	kW	5.5			
		消費電力	W	1,915			
始 動 電 流			A	9.6			
通年エネルギー消費効率			JISC9612:2013	6.1			
			JISC9612:2005 (区分)	6.1 (C)			
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	-		800	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート	
	冷 媒	種類		フロン R32			
		封入量	g	1,100			
フ ァ ン	種 類			貫流ファン		プロペラファン	
	ファンモータ出力		W	25		40	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m ³ /h	800	・ 910	1,930・1,760	
		強 風	m ³ /h	530	・ 610	-	
		弱 風	m ³ /h	420	・ 510	-	
		微 風	m ³ /h	350	・ 430	-	
		静	m ³ /h	300	・ 350	-	
	音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	63	・ 65	60 ・ 60	
強 風		dB	54	・ 55	-		
弱 風		dB	51	・ 52	-		
微 風		dB	45	・ 47	-		
静		dB	38	・ 40	-		
操作スイッチ			形 名	ワイヤレスリモコン RAR-5T4			
電源プラグ			容 量	125V-20A			
			形 状	㊶		-	
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		-	
室内外交続 ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2.0			
	芯 数		芯	3			
冷 媒 配 管	接続方式			フレア			
	液側 (φ)		mm	6.35			
	ガス側 (φ)		mm	9.52			
	最大配管長		m	20			
	最大高低差		m	10			
	冷媒追加充填量		g	チャージレス			
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)				クリアホワイト (N9.5) シャインベージュ (10YR7/2)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)	
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×329		570×750(+91)×288(+56)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×43		86×38×61	
質量 (製品・荷造)			kg	14.5 ・ 17.0		35.5 ・ 37.0	

注記

- 室内機のサービススペースは左・右が50mm、上が50mm、下が100mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状 ㊶
- 電源コードの長さ
約0.6m

- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。



- 本仕様は予告なく変更することがあります。
- 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。
- 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。
- 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。
- 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの変可幅 (最小~最大) の数値です。
- 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッチとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

