




BB0040870

回路図

室内機

室外機

電源プラグ
単相100V
50/60Hz

ニ方井コイル

室内ファン
モーター

VA001
(100V用)
R002
C001

電源回路

端子台温度
ヒューズ
(102℃)

イオンミストユニット
ベルチェ

高電圧
発生器

受光基板

カメラ駆動用
モーター

カメラユニット

サーモパイル基板

サーモパイル駆動用
モーター

熱交サーミスタ

室温サーミスタ

制御回路

左右風向板右用
モーター

フロントパネル用
モーター

上下風向板上用
モーター左

上下風向板上用
モーター右

上下風向板下用
モーター左

上下風向板下用
モーター右

お掃除ユニット駆動用
モーター

お掃除ユニット位置検出
スイッチ

配線図

RAS-ZJ22D


- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※3}カードキー接続コード
を差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の^{※4}RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕

※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕


※4 RACアダプター：PSC-6RAD



電源回路

制御回路

配線図 RAC-ZJ22D



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN, S.Todokoro	2013-10-07		NTS	RAS-ZJ22D:RAC-ZJ22D 回路図:配線図	
CHKD, Y.Ueda	2013-10-07	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2013 1009
APPD, E.Matsubara	2013-10-09			3YDA BB0040870	