













室内機



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右が50mm、
上が50mm、下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 ⑪
6. 電源コードの長さ



仕様表

ユ ニ ッ ト				室内ユニット	室外ユニット	
タイプ				壁掛型セパレート		
型式				RAS-ZJ22E	RAC-ZJ22E	
電源 (50/60Hz)				単相100V		
冷房	定格	能力	kW	2.2 (0.4 ~ 3.4)		
		消費電力	W	405 (115 ~ 880)		
		運転電流	A	4.5		
		力率	%	90		
暖房	定格	能力	kW	2.5 (0.3 ~ 6.0)		
		消費電力	W	435 (110 ~ 1,490)		
		運転電流	A	5.0 (最大 15.0)		
		力率	%	87		
	低温	能力	kW	4.5		
		消費電力	W	1,360		
始 動 電 流			A	5.0		
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		6.8		
		JISC9612:2005 (区分)		6.8 (A)		
冷凍装置	圧縮機出力		W	—	800	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット	コルゲート	
	冷媒	種類		フロン R32		
封入量		g	1,100			
ファン	種 類			貫流ファン	プロペラファン	
	ファンモータ出力		W	25	40	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	790 ・ 810	1,760・1,700	
		強 風	m³/h	490 ・ 570	—	
		弱 風	m³/h	420 ・ 510	—	
		微 風	m³/h	350 ・ 430	—	
静		m³/h	300 ・ 350	—		
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	59 ・ 60	57 ・ 54		
	強 風	dB	50 ・ 51	—		
	弱 風	dB	48 ・ 49	—		
	微 風	dB	42 ・ 44	—		
	静	dB	35 ・ 37	—		
操作スイッチ		形名	ワイヤレスリモコン RAR-6J4			
電源プラグ	容 量		125V-15A			
	形 状		㊶ —			
電源コード長さ (左/右)		m	1.0/1.7		—	
室内外接続ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2.0		
	芯 数		芯	3		
冷媒配管	接続方式			フレア		
	液側 (φ)		mm	6.35		
	ガス側 (φ)		mm	9.52		
	最大配管長		m	20		
	最大高低差		m	10		
	冷媒追加充填量		g	チャージレス		
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)			クリアホワイト (N9.5)	ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	295×798×339	570×750(+91)×288(+56)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	86×36×44	86×38×61		
質量 (製品・荷造)		kg	14.5 ・ 17.0	35.5 ・ 37.0		

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無騒室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	K. Daigou	2014-10-20		NTS	RAS-ZJ22E:RAC-ZJ22E 構造・寸法図			
CHKD.	K. Yahagi	2014-10-20	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No.		REGD. REGD 2014 1021
APPD.	Y. Notova	2014-10-21				3YAA BB0047211		

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	K. Daigou	2014-10-22		N T S	RAS-ZJ22E:RAC-ZJ22E 回路図:配線図		
CHKD.	Y. Ueda	2014-10-22	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan				TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0047366
	H. Hashimoto	2014-10-23					
APPD.	Y. Notova	2014-10-23				REGD. REGD 2014 1023	