





仕様表

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット			
タ イ プ				壁掛型セパレート					
型 式				RAS-ZJ22J		RAC-ZJ22J			
電 源 (50/60Hz)				単相100V					
冷房	定格	能力	kW	2.2 (0.4 ~ 3.4)					
		消費電力	W	400 (115 ~ 880)					
		運転電流	A	4.6					
		力率	%	87					
暖房	定格	能力	kW	2.5 (0.3 ~ 6.0)					
		消費電力	W	430 (110 ~ 1,490)					
		運転電流	A	4.9 (最大 15.0)					
		力率	%	88					
	低温	能力	kW	4.4					
		消費電力	W	1,360					
		始動電流	A	4.9					
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		7.1					
		JISC9612:2005 (区別)		7.1 (A)					
冷凍装置	圧縮機出力		W	—		600			
	熱交換器フィン形状			片起し2本スリット		コルゲート			
	冷 媒	種 類		フロン R32					
		封入量	g	1,140					
ファン	種 類			貫流ファン		プロペラファン			
	ファンモータ出力		W	25		40			
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	870	・	960	1,800	・	1,800
		強 風	m³/h	680	・	730	—		
		弱 風	m³/h	510	・	610	—		
		微 風	m³/h	420	・	510	—		
		静	m³/h	330	・	390	—		
音響パワーレベル	運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	59	・	60	57	・	54
		強 風	dB	51	・	52	—		
		弱 風	dB	48	・	49	—		
		微 風	dB	42	・	44	—		
	静	dB	35	・	35	—			
操作スイッチ 形名				ワイヤレスリモコン RAR-9A2					
電源プラグ	容 量		125V-15A						
	形 状		㊦		—				
電源コード長さ (左/右)			m	1.0/1.7		—			
室内外接続ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0						
	芯 数	芯	3						
冷媒配管	接続方式		フレア						
	液側 (φ)	mm	6.35						
	ガス側 (φ)	mm	9.52						
	最大配管長	m	20						
	最大高低差	m	10						
	冷媒追加充填量	g	チャージレス						
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16					
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)				
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×374		629×799 (+97) ×299 (+68)			
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×47		93×40×67			
質量 (製品・荷造)			kg	15.5 ・ 18.0		33.0 ・ 35.0			




- 注記
- 室内機のサービススペースは左・右が50mm、上が50mm、下が100mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
 - 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
 - 配管は長さ20m以内です。
 - 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
 - プラグの形状 ㊦
 - 電源コードの長さ
 - 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。




- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB, 室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB, 室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB, 室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
(5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの変幅(最小~最大)の数値です。
(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
(7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0011974	REGD. 2018 1201
DWN.	K.Yahagi	2018-11-21	㊦	NTS	RAS-ZJ22J:RAC-ZJ22J 構造・寸法図			
CHKD.	K.Fukuhara	2018-12-01						
APPD.	H.Daisaka	2018-12-01						







1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、
3面以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2面しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は、
右図に従い据え付けてください。



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	K. Fukushima	2018-12-01		NTS	RAS-ZJ22J:RAC-ZJ22J	構造:寸法図		
CHKD.	H. Daisaka	2018-12-01			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	H. Daisaka	2018-12-01				3YAA NN0011983		
								REGD. REGD 2018 1201

配線図 R A C - Z J 2 2 J



	SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	K. Fukuhara	2018-12-01		N T S	RAS-ZJ22J:RAC-ZJ22J 回線図:配線図	
CHKD.	H. Daisaka	2018-12-01				
APPD.	H. Daisaka	2018-12-01				
			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REGD. RECD 2018 1201
3YDA NN0011992						