






仕様表

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-ZJ22K		RAC-ZJ22K	
電 源 (50/60Hz)				単相100V			
冷房	定格	能力	kW	2.2 (0.4 ~ 3.4)			
		消費電力	W	400 (115 ~ 880)			
		運転電流	A	4.6			
		力率	%	87			
暖房	定格	能力	kW	2.5 (0.3 ~ 5.7)			
		消費電力	W	430 (110 ~ 1,490)			
		運転電流	A	4.9 (最大 15.0)			
		力率	%	88			
	低温	能力	kW	4.3			
		消費電力	W	1,370			
始動電流			A	4.9			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		6.8			
		JISC9612:2005 (区分)		6.8 (A)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	—		600	
	熱交換器フィン形状			片起し2本スリット		コルゲート	
	冷 媒	種 類		フロン R32			
		封入量		g	1,140		
ファン	種 類		貫流ファン		プロペラファン		
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	870 ・ 960	1,800 ・ 1,800		
		強 風	m³/h	680 ・ 730	—		
		弱 風	m³/h	510 ・ 610	—		
		微 風	m³/h	420 ・ 510	—		
		静	m³/h	330 ・ 390	—		
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	59 ・ 60	57 ・ 54			
	強 風	dB	51 ・ 52	—			
	弱 風	dB	48 ・ 49	—			
	微 風	dB	42 ・ 44	—			
	静	dB	35 ・ 35	—			
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-9N1				
電源プラグ	容 量		125V-15A				
	形 状		㊶		—		
電源コード長さ (左/右)			m	1.0/1.7		—	
室内外接続ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0				
	芯 数	芯	3				
冷媒配管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	9.52				
	最大配管長	m	20				
	最大高低差	m	10				
	冷媒追加充填量	g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×385		629×799 (+97) x299 (+68)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×47		93×40×67	
質量 (製品・荷造)			kg	15.5 ・ 18.0		33.0 ・ 35.0	


注記

- 室内機のサービススペースは左・右が50mm、上が50mm、下が100mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状 ㊶
- 電源コードの長さ



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. Y.Tanaka	2020-04-07	㊶	NTS	RAS-ZJ22K : RAC-ZJ22K 構造・寸法図
CHKD. M.Awano	2020-04-07	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		
APPD. M.Awano	2020-04-07	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0016599		





SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	Y.Tanaka	2020-04-10		NTS	RAS-ZJ22K:RAC-ZJ22K 回路図:配線図	
CHKD.	M.Kurosaki	2020-04-10	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
	T.Narabu	2020-04-10				
APPD.	K.Kezuka	2020-04-10			3YDA NN0016601	