












室内機



壁とのスペースは（ ）内の寸法をできるだけ確保してください。




注記

1. 室内機のサービススペースは左・右が50mm、
上が50mm、下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 (㊦)
6. 電源コードの長さ




7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。



仕様表


ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット			
タ イ プ				壁掛型セパレート					
型 式				RAS-ZJ36E		RAC-ZJ36E			
電 源				(50/60Hz)					
冷房	定格	能力	kW	3.6 (0.4 ~ 4.1)					
		消費電力	W	920 (115 ~ 1,210)					
		運転電流	A	9.6					
		力率	%	96					
		暖房	定格	能力	kW	4.2 (0.3 ~ 6.9)			
暖房	定格	消費電力	W	895 (110 ~ 1,995)					
		運転電流	A	9.3 (最大 20.0)					
		力率	%	96					
		暖房	低温	能力	kW	5.5			
		消費電力	W	1,915					
始 動 電 流			A	9.6					
通年エネルギー消費効率			JISC9612:2013	6.1					
			JISC9612:2005 (区分)	6.1 (C)					
冷凍装置	圧縮機出力		W	-		800			
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート			
	冷媒	種類		フロン R32					
		封入量	g	1,100					
ファン	種 類			貫流ファン		プロペラファン			
	ファンモータ出力		W	25		40			
	風 量	急 速	m ³ /h	800 ・ 910		1,930・1,760			
		強 風	m ³ /h	530 ・ 610		-			
		弱 風	m ³ /h	420 ・ 510		-			
		微 風	m ³ /h	350 ・ 430		-			
		静	m ³ /h	300 ・ 350		-			
音響パワーレベル	急 速	dB	60 ・ 63		62 ・ 62				
	強 風	dB	51 ・ 52		-				
	弱 風	dB	48 ・ 49		-				
	微 風	dB	42 ・ 44		-				
	静	dB	35 ・ 37		-				
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-6J4						
電源プラグ	容 量		125V-20A						
	形 状		㊤		-				
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		-			
室内外接続ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2.0					
	芯 数		芯	3					
冷媒配管	接続方式			フレア					
	液側 (φ)		mm	6.35					
	ガス側 (φ)		mm	9.52					
	最大配管長		m	20					
	最大高低差		m	10					
	冷媒追加充填量		g	チャージレス					
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16					
外装色 (近似マンセルNo.)				クリアホワイト (N9.5)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)			
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×339		570×750 (+91) ×288 (+56)			
製造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×44		86×38×61			
質量 (製品・荷造)			kg	14.5 ・ 17.0		35.5 ・ 37.0			

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無音室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトッテとサービスパネルカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。


SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	K. Daigou	2014-10-20			NTS	RAS-ZJ36E:RAC-ZJ36E 構造・寸法図	
CHKD.	K. Yahagi	2014-10-20		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.		
					3YAA BB0047214		
APPD.	Y. Notova	2014-10-21					

BB0047369

回路図




配線図 RAC-ZJ36E




配線図 RAS-ZJ36E

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の^{*4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います。)

- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
 ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
 ※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
 ※4 RACアダプター：PSC-6RAD



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. K. Daigou	2014-10-22		NTS	RAS-ZJ36E:RAC-ZJ36E 回路図:配線図
CHKD. Y. Ueda	2014-10-22			TOCHIGI DWG. No.
H. Hashimoto	2014-10-23			
APPD. Y. Notoya	2014-10-23			3YDA BB0047369



REGD.
2014
1023