








注記

1. 室内機のサービススペースは左・右が50mm、
上が50mm、下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 ㊶
6. 電源コードの長さ




仕様表




ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット		
タ イ プ				壁掛型セパレート				
型 式				RAS-ZJ36J		RAC-ZJ36J		
電 源 (50/60Hz)				単相100V				
冷 房	定 格	能力	kW	3.6 (0.4 ~ 4.1)				
		消費電力	W	825 (115 ~ 1,210)				
		運転電流	A	8.6				
		力率	%	96				
暖 房	定 格	能力	kW	4.2 (0.3 ~ 6.9)				
		消費電力	W	890 (110 ~ 1,995)				
		運転電流	A	9.3 (最大 20.0)				
		力率	%	96				
	低 温	能力	kW	5.4				
		消費電力	W	1,915				
		始動電流		A	9.3			
		通年エネルギー消費効率	JISC9612:2013 JISC9612:2005(区別)		6.4 6.4 (C)			
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	—		950		
	熱交換器フィン形状			片起し2本スリット		コルゲート		
	冷 媒	種 類		フロン R32				
		封入量		g	1,140			
フ ァ ン	種 類			貫流ファン		プロペラファン		
	ファンモータ出力			W		25 40		
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	900・1,200		2,400・1,800		
		強 風	m³/h	680・730		—		
		弱 風	m³/h	510・610		—		
		微 風	m³/h	420・510		—		
		静	m³/h	330・390		—		
音 響 パワ－レベル (冷房・暖房)	急 速	dB	60・63		62・62			
	強 風	dB	51・52		—			
	弱 風	dB	48・49		—			
	微 風	dB	42・44		—			
	静	dB	35・35		—			
操作スイッチ 形名				ワイヤレスリモコン RAR-9A2				
電源プラグ	容 量			125V-20A				
	形 状			㊤		—		
電源コード長さ(左/右)			m	0.6/1.3		—		
室内外接続 ケーブル	芯線径(φ)	mm	2.0					
	芯 数	芯	3					
冷 媒 配 管	接続方式			フレア				
	液側(φ)	mm	6.35					
	ガス側(φ)	mm	9.52					
	最大配管長	m	20					
	最大高低差	m	10					
	冷媒追加充填量	g	チャージレス					
ドレン接続口外径(φ)			mm	16				
外装色(近似マンセルNo.)			スターホワイト(N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)			
製品寸法(高さ×幅×奥行)			mm	295×798×374		629×799(+97)×299(+68)		
荷造寸法(幅×奥行×高さ)			cm	86×36×47		93×40×67		
質量(製品・荷造)			kg	15.5・18.0		33.0・35.0		

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
(5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小~最大)の数値です。
(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
(7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトッテとサービスパネルカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	K.Yahagi	2018-11-21		NTS	RAS-ZJ36J:RAC-ZJ36J 構造・寸法図	
CHKD.	K.Fukuhara	2018-12-01	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	H.Daisaka	2018-12-01			3YAA NN0011977	



配線図 R A C - Z J 3 6 J



	SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE				
DWN.	K. Fukuhara	2018-12-01		N T S	RAS-ZJ36J:RAC-ZJ36J 回路図:配線図				
CHKD.	H. Daisaka	2018-12-01			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.		REGD. REGD 2018 2018	
APPD.	H. Daisaka	2018-12-01				3YDA NN0011995			