

1

2

3

4

5

6

7

8

6078709

室内機

ワイヤレスリモコン

Pから見る (下引配管位置)

仕様表

背面から見る (配管引出寸法)

室外機

据付板

天井面 (回縁)

背面図

サービススペース

注記

1. 室内機のサービススペースは左右が500mm以上必要です。また、部屋のコーナー部に据付けの場合は据付け説明書を参照ください。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 配管は長さ12m以内です。

4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。

5. プラグの形状 ㊹

6. 電源コードの長さ 約1.4m

7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

室内機から電源を採る場合

室外機から電源を採る場合

電源 単相100V

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製造

Y. Yasunaga

1999-12-21

NTS

RAU-22LX:RAC-U22LX

構造: 寸法図

審査

S. Osodo

1999-12-21

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

承認

S. Osodo

1999-12-21

3YAA78709

2000-01 06

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

