

3YAAA3945

室内機

据付板

ワイヤレスリモコン

171

58

20.5

230

227

9.5

6.0

4.7

6.5

780

280

70

165

450

165

ツユトイ

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

約55

約380

約70

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

電源コード

接続ケーブル

約4.7

1.7

6.0

1.0

1.6

6.0

3.6

据付板

天井面(回縁)

埋込ボルト用穴(左右)10.5×20

ボードアンカー用切欠穴(左右)

5.0以上

5.0

2.5

5.0

3.6.5

4.6.5

255.7

186

3

165

7.5

7.0

450

380

215.5

70

600

650

780

25

65

25

65

45.5

本体中心線

壁穴φ65

8.0

配管引出し穴中心線

細径配管

太径配管

ドレンホース

50

50

室内機サービススペース

5.0

4.7

6.0

6.5

フロントパネル

1

2

3

4

5

6

7

8

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電 源		(50/60Hz)	RAS-2209RYX	RAC-2209RX
冷 凍		圧縮機出力 (W)	—	800
装 置	熱交換器フィン形状	細形スリット	—	コルゲート
	冷媒制御装置	—	—	電動膨張弁
	冷媒切換装置	—	—	四方弁
	冷媒種類	フロン R410A	—	—
配 管	封入量 (g)	940	8	—
	過負荷保護装置	自動復帰形	—	—
	配管接続方式	フレア	—	—
	パイプ径 細径 (外径φmm)	φ6.35	—	—
送 風	太 径	φ9.52	—	—
	配管セ ッ ト	P-24VR, P-28VR	—	—
	ファンモータ出力 (W)	25	40	—
	種 類	貫流ファン	プロペラファン	—
風 装 置	風 量	強 風	510・650	1500・1500
	(冷房・暖房)	弱 風	460・560	—
		微 風	400・510	—
		(m³/h)	—	—
電 流	運 転	冷 房	4.7	—
	(A)	暖 房	—	—
		ヒータ ON	—	—
		ヒータ OFF	6.2	—
消 費	冷 房	425	(155~980)	—
	電 力 (W)	暖 房	—	—
		ヒータ ON	—	—
		ヒータ OFF	560	(115~1010)
力 率	冷 房	90	—	—
	(%)	暖 房	—	—
		ヒータ ON	—	—
		ヒータ OFF	90	—
特 性	始 動 電 流 (A)	冷 房	4.7	—
	接 続 ケーブルの本数	暖 房	6.2	—
		容量 (V-A)	125V-15A	—
		形 状	㊶	—
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)	2.2	(0.9~2.9)	—
	除 湿 能 力 (ℓ/h)	1.2	—	—
	冷 房 の め や す	6~9畳	(10~15m²)	—
	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	—	—
暖 房 特 性	ヒータ OFF	3.0	(0.9~4.7)	—
		低 温	3.4	—
		電 気 ヒータ ー (W)	—	—
	暖 房 の め や す	7~8畳	(11~14m²)	—
機 能	据 付 方 式	背面引掛	—	—
	主 操 作 ス イ ッ チ	プッシュボタン(ワイヤレス)	RAR-2V1	—
	表 示 ラ ン プ	除湿・運転・タイマー	—	—
	風 速 切 換	自動, 強風, 弱風, 微風, 静	—	—
色調 (近似マンセルNO.)		ホワイト(N9)	Tベージュ(5Y7/2)	—
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	280	570	—
	幅	780	750+86	—
	奥 行	227+3	288+47	—
	製 品 質 量 (kg)	9	32	—
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	41・43	44・45	—
	弱 風	33・34	—	—
	微 風	27・29	—	—
	静	23・23	—	—
ドレン接続口 (外径φmm)		16	—	—
付 属 品		壁掛据付部品一式	—	—
電源コード長さ (m)		左/右	0.4/1.1	—

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署 名

年 月 日

投影法

尺度

名称

製図

マツバラ

2003・01・30

NTS

RAS-2209RYX:RAC-2209RX 構造:寸法図

審査

イノエ

2003・02・03

Hitachi Appliances, Inc.

栃木図番

再入庫

入庫

承認

イノエ

2003・02・03

Tokyo Japan

3YAAA3945

2003-02-27




GAD

100




2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006

3YAAA3946

室 外 機




背面図



【注記】
・1. 本体の左、右、前、後に上図の↔印の間隔をあけられ
2面以上開放できるところに据え付けてください。



署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称
製図 マツバラ	2003・01・30	第一角法	1:10	RAS-2209RYX:RAC-2209RX 構造:寸法図
審査	2003・02・03	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
承認 イノUE	2003・02・03			
		桧木図番		再入庫
		3YAAA3946		入庫 2003-02 27



署名	年月日	投影法	尺度	名称	RAS-2209RYX:RAC-2209RX		
製図	ミウラ	2003.01.30	NTS	回路図	： 配線図		
審査	ナガタ	2003.01.31		Hitachi Appliances, Inc.	栃木図番	再入庫	入庫
承認	カトワ	2003.01.31		Tokyo Japan	3YDAA3984		2003-0228