

3YAA78459

室内機

785

上部吸込口

798

フロントグリル

285

空気吐出口

左右風向板

上下風向板

203

193

据付板

7

60

47

6.5

174

65

70

450

70

23

背面図

ドレン取出し口

ドレンホース

ツユイ

φ6.5配管用壁穴位置

電源コード

接続コード

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

約300

約380

約350

背面から見る
(配管引出寸法)

室外機

805

710

69

19.5

331

280

22.5

65.5

64

トツテ

空気吸込口

空気吐出口

558

570

12

10

310

331

14

105

500

12

35

アンカーボルト用穴
(2-φ12)

アンカーボルト用切欠穴
(2-φ8.0ボルト用)

固定用穴

331

280

22.5

65.5

64

トツテ

空気吸込口

199

89

160.5

200以上

200

50以上

サービススペース

ワイヤレスリモコン

197

61

22

Pから見る(下引配管位置)

47

30

60

10

13

60

45

47

据付板

天井面(回縁)

174

450

174

7.5

50以上

21

5

7.5

14

60

450

600

663

288

798

壁穴φ6.5

ドレンホース

配管引出し穴中心線

本体中心線

注記

1. 室内機のサービススペースは左右が50mm、上は50mm必要です。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 配管は長さ12m以内です。

4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。

5. プラグの形状 ㊦

6. 電源コードの長さ

約0.9m

約1.6m

7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

室内機から電源を取る場合

室内機から電源を取る場合

室内機

室外機

端子台

端子台

接続ケーブル

接続ケーブル

赤

赤

黒

黒

白

白

赤

赤

黒

黒

白

白

電源 単相100V

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製造

イワチ

1999.10.22

NTS

NTS

RAS-2210LXD:RAC-2210LXD

構造:寸法図

審査

カネコ

1999.10.22

Hitachi Appliances, Inc.

栃木図番

再入庫

承認

フジ

1999.10.23

Hitachi Appliances, Inc.

3YAA78459

1999-11


18

仕様表

項目	形式	室内機	室外機
電源	(50/60Hz)	RAS-2210LXD	RAC-2210LXD
冷媒	圧縮機出力(W)	—	800
凍	熱交換器フィン形状	スリット	コルゲート
装	冷媒制御装置	—	電動膨張弁
置	冷媒切換装置	—	四方弁
送風装置	冷媒種類	フロン	R410A
	封入量(g)	1150	8
	過負荷保護装置	自動復帰形	—
	配管接続方式	フレア	—
	パイプ径(外径φmm)	φ6.35	φ9.52
	配管セット	P-24VR, P-28VR	—
	ファンモータ出力(W)	20	20
	ファン種類	貫流ファン	プロペラファン
	風量(m³/h)	480・600	1,400・1,440
	風速	450・580	—
	微風	400・520	—
電気特性	運転冷房	4.3	—
	暖房ヒータON	—	—
	ヒータOFF	5.9	—
	消費電力(W)	冷房430(80~635)	—
	暖房ヒータON	—	—
	ヒータOFF	585(75~1245)	—
	力率(%)	冷房99	—
	暖房ヒータON	—	—
	ヒータOFF	99	—
	始動電流(A)	冷房4.4	—
	暖房	5.9	—
	接続ケーブルの本数	4	—
	電源プラグ容量(V-A)	125V-15A	—
	形状	㊦	—
冷房特性	冷房能力(kW)	2.2(0.9~2.8)	—
	除湿能力(L/h)	1.2	—
	冷房のめやす	6~9畳(10~15m²)	—
暖房特性	暖房能力(kW)	ヒータON	—
	ヒータOFF	3.2(0.9~5.2)	—
	低温	3.8	—
	電気ヒーター(W)	—	—
	暖房のめやす	7~9畳(12~15m²)	—
機能	据付方式	背面引掛	—
	主操作スイッチ	プッシュボタン(ワイヤレス)	RAR-2E1
	表示ランプ	除湿・冷暖房	—
	風速切換	自動、強風、弱風、微風、静	—
	キャビネット色	パールホワイト	ライトベージュ
外形寸法(mm)	高さ	285	570
	幅	798	710+95
	奥行	193+10	280+51
製品質量(kg)		9	32
騒音(dB)(冷房・暖房)	強風	38・40	41・42
	弱風	33・34	—
	微風	27・29	—
	静	23・23	37・37
	ドレン接続口(外径φmm)	16	—
	付属品	壁掛据付部品一式・空清フィルター	—
	電源コード長さ(m)	左/右	0.9/1.6

●本仕様は予告なく変更することがあります。

[2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006]



署名	年月日	投影法	尺度	名称	RAS-2210LXD:RAC-2210LXD		
製図	イワヅチ	1999.10.22	NTS	回路図	： 配線図		
審査	カネコ	1999.10.22	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		板木図番	再入庫	入庫
承認	フジ	1999.10.25			3YDA78460	1999-11	18