

12345678

3YAAA3947

室内機

据付板

230

227

9.5

6.0

4.7

6.5

ワイヤレスリモコン

171

58

20.5

室内機サービススペース

50

50

室内機

780

280

47

6.0

6.5

空気吹出口

左右風向板

上下風向板

フロントパネル

上面吸込口

ツユトイ

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

ドレンホース

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

電源コード

接続ケーブル

約55

約380

約70

約0.4m

約1.1m

据付板

天井面(回縁)

埋込ボルト用穴(左右)10.5×20

ボードアンカー用切欠穴(左右)

50以上

5.0

2.5

5.0

36.5

46.5

45.5

65

650

600

70

215.5

25

65

780

本体中心線

壁穴φ65

80

配管引出し穴中心線

細径配管

太径配管

ドレンホース

255.7

186

3

7.5

7.0

5.0

室内機から電源を取る場合

室外機から電源を取る場合

電源 単相100V

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	RAS-2509RYX	RAC-2509RX
電圧			単相100V	
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		—	800
	熱交換器フィン形状		細形スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
配管	冷媒種類		フロン R410A	
	封入量 (g)		940	
	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管接続方式		フレア	
配管	パイプ径 細径 (外径φmm)		φ6.35	
	パイプ径 太径		φ9.52	
送風装置	配管セット		P-24VR, P-28VR	
	ファンモータ出力 (W)		25	40
ファン	種類		貫流ファン	プロペラファン
	風量 (m³/h)		530・700	1700・1500
	強風		470・610	—
	弱風		410・540	—
電気特性	運転電流 (A)	冷房	5.3	—
	暖房	ヒータ ON	—	—
	ヒータ OFF	6.7	—	—
	消費電力 (W)	冷房	480 (155~1080)	—
暖房	ヒータ ON	—	—	
ヒータ OFF	600 (115~1065)	—	—	
力率 (%)	冷房		90	—
	暖房	ヒータ ON	—	—
	ヒータ OFF	90	—	—
	始動電流 (A)	冷房	5.3	—
暖房	6.7	—	—	
接続ケーブルの本数			4	—
	電源プラグ容量 (V-A)		125V-15A	—
冷房特性	冷房能力 (kW)		2.5 (0.9~3.1)	—
	除湿能力 (ℓ/h)		1.4	—
	冷房のめやす		7~10畳 (11~17m²)	—
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	—	—
	ヒータ OFF	3.2 (0.9~4.8)	—	—
	電気ヒーター (W)	低温	3.5	—
	暖房のめやす		7~9畳 (12~15m²)	—
機能	据付方式		背面引掛	—
	主操作スイッチ		プッシュボタン(ワイヤレス)	RAR-2V1
表示ランプ			除湿・運転・タイマー	—
	風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静	—
色調 (近似マンセルN.O.)			ホワイト(N9)	Tベージュ(5Y7/2)
外形寸法 (mm)	高さ		280	570
	幅		780	750+86
	奥行		227+3	288+47
製品質量 (kg)			9	32
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風		43・45	45・46
	弱風		33・34	—
	微風		27・29	—
	静		23・23	—
ドレン接続口 (外径φmm)			16	
付属品			壁掛据付部品一式	
電源コード長さ (m)		左/右	0.4/1.1	—

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

マツバラ

2003・01・30

NTS

RAS-2509RYX:RAC-2509RX 構造:寸法図

審査

イノエ

2003・02・03

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

桧木図番

再入庫

2003-02

27


承認

イノエ

2003・02・03

3YAAA3947


2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006




3YDAA3985

回路図

電源プラグ
単相100V
50/60Hz




配線図 RAC-2509RX



配線図

RAS-2509RYX



署名	年月日	投影法	尺度	名称	RAS-2509RYX:RAC-2509RX	
製図	ミウラ	2003.01.30	NTS	回路図	： 配線図	
審査	ナガタ	2003.01.31		Hitachi Appliances, Inc.	栃木図番	再入庫
承認	カトワ	2003.01.31		Tokyo Japan	3YDAA3985	入庫 2003-02 28